




Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Installiertes Gerät	Stromquellenwechsel: fixiert NSX400 - 630 Netzsicherer ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Fernsteuerung - horizontal Installation
Beschreibung der Pole	2 3P: fixiert NSX400 - 630 Netzsicherer horizontal Anlage 2 4P: fixiert NSX400 - 630 Netzsicherer horizontal Anlage
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	10 Module: NSX400 - 630 Netzsicherer ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung, direkt in 650 mm breit Gehäuse
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	650 mm
Höhe	500 mm
Produktgewicht	2,82 kg
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Stromquellenwechsel NSX400 - 630 Netzsicherer ohne fixiert Fernsteuerung horizontal 3P 2 direkt 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Stromquellenwechsel NSX400 - 630 Netzsicherer ohne fixiert Fernsteuerung horizontal 4P 2 direkt 10 12,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	58 cm
VPE 1 Gewicht	2,762 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm

VPE 2 Gewicht	22,917 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	32
VPE 3 Höhe	44 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	103 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------