


KNB16CF2

KN Abgangsadapter, 16A, L+N+PE, für
Sicherungen 8,5 x 31,5mm



Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Kompatible Produktfamilie	Canalis KN Stromschienenverteiler
Produkt- oder Komponententyp	Abgangseinheit
Kompatibilität von Sammelschiene	Canalis KN Stromschienenverteilersteckbar Steckdosen
Nennbetriebsstrom Ie	16 A bei 35 °C
Schutzart	Sicherungslasttrennschalter: für aM zylindrisch Sicherung, Größe 8,5 x 31,5 mm - 16 A entspricht NF Standard Sicherungslasttrennschalter: für gG zylindrisch Sicherung, Größe 8,5 x 31,5 mm - 16 A entspricht NF Standard
Geliefertes Zubehör	Sicherung separat zu bestellen Kabelklemme
Montagemodus	Steckbar mit Phasenauswahl
Polarität Abzweiginheit	L+N+PE
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Geringe Energieverteilung
Betriebsbemessungsspannung Ue	230-500 V abhängig vom Schutzgerät
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4,6 kV
Nennisolationsspannung Ui	500 V abhängig vom Schutzgerät
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Elektrische Verbindung	Kabelklemme - Kabel: 4 mm² flexibel Kabelklemme - Kabel: 6 mm² fest
Tür- / Deckelöffnungsseite	Vorderseite
Abzweiginheit getrennter Modus	Durch Entfernen des Abgangsadapters
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Breite	72 mm
Tiefe	50 mm
Höhe	172 mm
Produktgewicht	0,16 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,5 cm
VPE 1 Breite	5 cm
VPE 1 Länge	13,2 cm
VPE 1 Gewicht	173 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	50

VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	9,046 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	50
VPE 3 Höhe	44 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	60 cm
VPE 3 Gewicht	16 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------