



## 3-in-1 Farb-Multifunktionsgerät mit LAN/WLAN und Duplexdruck

**DCP-L3560CDW**



DRUCKER



SCANNER



KOPIERER



WIRELESS

[www.brother.de](http://www.brother.de)  
[www.brother.at](http://www.brother.at)

## Allgemein

### Technologie

Elektrofotografischer  
LED-Drucker

### Speicher

512 MB

### Display

8,8 cm Touchscreen-  
Farbdisplay

### Lokale Schnittstelle

USB 2.0 Hi-Speed

### LAN-Schnittstelle

Gigabit-LAN

### WLAN-Schnittstelle

2,4 GHz und 5 GHz

### Lieferumfang

Gerät, Startertoner,  
Trommel, Netzkabel,  
Installationsanleitung,  
Garantiekarte

## Farbdrucker

### Druckgeschwindigkeit (DIN A4)

Simplex: 26 Seiten/Min.  
S/W & Farbe  
Duplex: 10 Seiten/Min.  
S/W & Farbe

### Zeit bis zum 1. Ausdruck (FPOT)<sup>1</sup>

Weniger als 13,5 Sekunden

### Interne Schriften (Postscript)

66 skalierbare Schriften

### Leisemodus

Modus zur Reduzierung der  
Druckgeräusche durch  
Reduktion der Druck-  
geschwindigkeit

### Druckersprachen

PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL  
Class 3.0), BR-Script3,  
PDF-Version 1.7

### Interne Schriften (PCL)

73 skalierbare Schriften,  
12 Bitmap Schriften

### Auflösung

Bis zu 600 x 2.400 dpi

### Barcodes (PCL)

16 bar codes\*  
\*Code39, Interleaved 2 of 5,  
FIM (US-PostNet), Post Net  
(US-PostNet), EAN-8, EAN-13,  
UPC-A, UPC-E, Codabar,  
ISBN EAN), ISBN UPC-E),  
Code128 (set A, set B, set  
C), EAN128 (set A, set B, set  
C), Code93, GS1Databar,  
MSI

## Druckertreiber -funktionen

### N-auf-1 Druck<sup>2</sup>

Bis zu 25 A4-Seiten auf  
eine A4-Seite reduzieren

### Poster-Druck<sup>3</sup>

1 A4-Seite auf 4,9, 16 oder  
25 A4-Seiten vergrößern

### Tonersparmodus

Reduziert Tonerverbrauch,  
ohne die Druckgeschwindig-  
keit zu beeinflussen

### Universal Print (Microsoft 365)

Drucken Sie mühelos mit der  
Universal Print-Unterstützung  
auf Brother-Druckern

### Sicheres Drucken/ Secure Print

Schützen Sie Druckaufträge  
mit einem 4-stelligen  
Freigabecode, der am Gerät  
benötigt wird, um sie zu  
drucken

### Druckprofile<sup>2</sup>

Speichern Sie Ihre  
bevorzugten Druck-  
einstellungen als Profil zur  
einfachen Wiederverwendung

### Manueller Duplexdruck

Manueller beidseitiger Druck  
durch manuelles Wenden der  
Seite (empfohlen für Medien,  
die nicht vom Duplexdruck  
unterstützt werden)

### Umkehrdruck<sup>3</sup>

Drehen Sie den Inhalt eines  
gedruckten Dokuments um  
180°

### Druckauftrag abgeschlossen

### Benachrichtigung

Druckbenachrichtigung, die  
beim Drucken an Ihren PC  
gesendet wird

### Wasserzeichen-Druck<sup>3</sup>

Ausdruck mit vordefiniertem  
Text oder mit eigenen  
benutzerdefinierten  
Informationen

### Kopf- und Fußzeile<sup>3</sup>

Fügen Sie Ihren gedruckten  
Dokumenten eine Identifikation  
hinzu Dokumente (Datum und  
Uhrzeit, kurze benutzer-  
definierte Nachricht  
oder PC-Benutzername)

### Broschürendruck

Drucken Sie Dokumente im  
A5 Broschüren-Format,  
indem Sie den automatischen  
oder manuellen Duplexdruck  
verwenden

## Druckertreiber

### Windows

Windows 11  
(32- und 64-Bit-  
Editionen) und mehr

### Linux

CUPS, LPD/LPRng  
(x86/x64 Umgebung)

### PCL-Treiber

PCL6 (Standard)

### macOS

Apple AirPrint

### ChromeOS

Unterstützt natives Drucken  
aus ChromeOS

### Universal Druckertreiber

Treiber für Windows, mit dem Sie  
auf jedem Netzwerk- oder lokal  
angeschlossenen Brother-  
Drucker drucken können

Aktuellste Treiber als kostenloser Download unter <http://support.brother.com>

## Papiermanagement und Vorlagen- management<sup>4</sup>

### Papierzufuhr

#### Standard-Papierkassette

250 Blatt DIN A4

### Einzelblatteinzug

1 Blatt

### Automatischer

#### Vorlageneinzug (ADF)

50 Blatt

### Papierablage

150 Blatt DIN A4

### Umschlagdruck

Ja, über Einzelblatteinzug

### ADF

Breite: 105 bis 215,9 mm  
Länge: 147,3 bis 355,6 mm

### Medienformate:

#### Papierkassette

A4, Letter, Legal, Mexico  
Legal, India Legal,  
Executive, A5, A5 Long  
Edge, A6, B5 (JIS), B5  
(ISO), B6 (JIS), A4  
Short (270mm), Folio,  
16K (195x270mm)

### Einzelblatteinzug

Breite: 76,2 bis 216 mm  
Länge: 116 bis 355,6 mm  
Umschläge: COM-10, DL,  
C5, Monarch

### Vorlagenglas

Bis zu DIN A4/LTR

### Automatischer

#### Duplexdruck

DIN A4

### Medienarten- und Gewichte:

#### Papierkassette

Normalpapier, dünnes Papier,  
dickes Papier, Recyclingpapier  
(60 – 163 g/m<sup>2</sup>)

### Einzelblatteinzug

Normalpapier, dünnes Papier, dickes  
Papier, Recyclingpapier,  
Bondpapier, Etiketten, dünne/dicke  
Umschläge, glänzendes Papier  
(60 – 163 g/m<sup>2</sup>)

### ADF

Normalpapier, dünnes Papier,  
Recyclingpapier  
(60 bis 105 g/m<sup>2</sup>)

### Duplexdruck

Normalpapier, dünnes  
Papier, Recyclingpapier  
(60 – 105 g/m<sup>2</sup>)

## Mobile & Web Connect

### Brother Mobile Connect<sup>5</sup> (Android)

Drucken von, Scannen nach,  
Vorschaukopien und  
überprüfen des Gerätestatus  
von einem Android-Gerät aus

### Brother Mobile Connect<sup>5</sup> (iPad / iPhone)

Drucken von, Scannen  
nach, Vorschaukopien und  
Überprüfen des Gerätestatus  
von einem iPad/iPhone aus

### Apple AirPrint<sup>5</sup>

Drucken und Scannen  
von und zu den meisten  
gängigen Dateitypen aus  
jeder AirPrint-fähigen  
Anwendung

### Brother Print Service Plugin<sup>5</sup>

Drucken Sie von einem  
Android-Gerät ohne eine  
spezielle App

### Mopria™

Drucken Sie die gängigsten  
Dateitypen von Mopria™-  
unterstützten Android-  
Geräten.

### Brother Apps<sup>6</sup>

Scan-to-Mobilgerät, Scan-to-  
PDF durchsuchbar (OCR),  
Scan-to-Power Point/ Excel/  
Word, Easy Scan-to-E-Mail

### Web Connect<sup>6</sup>

Druck und Download aus  
und Scan zu Box,  
SharePoint Online, DropBox,  
Evernote, OneDrive, Google  
Drive™, OneNote, direkt  
vom Brother Gerät

## Farbkopierer

### Auflösung

Bis zu 600 x 600 dpi

### Zeit bis zur 1. Kopie (FCOT)<sup>1</sup>

Weniger als 14,5  
Sekunden S/W & 15,5  
Farbe

### Graustufen

256 (8 bit)

## Kopierer Funktionen

### Mehrfachkopien

Kopiert ein Dokument bis zu  
99 mal, auch sortiert

### Zoom

Verkleinert oder vergrößert  
Dokumente von 25% bis 400% in  
1%-Schritten

### 2-in-1 Ausweis-Kopie

Druck beider Seiten eines  
Ausweises auf eine einzelne  
A4-Seite

### N-auf-1 Kopie

2 oder 4 A4-Seiten  
verkleinern und auf eine  
A4-Seite kopieren

## Scanner

### Scangeschwindigkeit (A4)<sup>7</sup>

Einseitig:  
Bis zu 27 Bilder/Min. in S/W  
Bis zu 21 Bilder/Min. in Farbe

### Scan Auflösung (Vorlagenglas)

Bis zu 1.200 x 1.200 dpi

### Farbscan

Ja

### Scan Auflösung (ADF)

Bis zu 600 x 600 dpi

### Scanner Typ

CIS (Contact Image  
Sensor)

### Scan Auflösung (interpoliert)

Bis zu 19.200 x 19.200 dpi

### Farbtiefe

48 bit intern  
24 bit extern

### Graustufen

256 (8 bit)

## Scanner Funktionen

### Unterstützte Datei- Formate

Einschließlich PDF (PDF/A,  
Secure PDF, Signed PDF,  
Searchable) JPEG, TIFF, XPS

### Scan-to-Funktionen<sup>5</sup>

Scan to E-Mail, OCR, Bild,  
Datei, Netzwerk (SMB), FTP,  
FTPS,  
Sharepoint (iPrint&Scan  
nur für Windows)

### Weitere Scan Funktionen

Automatische Entzerrung  
(ADF), Bilddrehung<sup>6</sup>, Colour  
Drop<sup>6</sup>, Schriftbildver-  
besserung<sup>6,8</sup>, Kantenhervor-  
hebung<sup>8</sup>, Randfüllung<sup>6,8</sup>, Leere  
Seiten entfernen

### Scan an Microsoft Office

Scan an Word (.docx),  
PowerPoint (.pptx), Excel  
(.xlsx) for Microsoft Office

### Scan Profile<sup>2</sup>

Bis zu 25 Profile für (S)FTP/  
Sharepoint

### Dokumententrennung

Auf Basis von Leerseiten-  
erkennung oder einer bestimmten  
Anzahl einseitiger Bilder/ Blätter  
(auch wenn mehrere Dokumente in  
den ADF gelegt werden)

## Scannertreiber

### Windows

TWAIN und WIA  
Windows 10 (32 und 64 bit)

### macOS

Ja, AirPrint Scan

### Linux

SANE (32 und 64 bit)

### ChromeOS

Unterstützt Scannen in  
ChromeOS

Aktuellste Treiber als kostenloser Download unter <http://support.brother.com>

## Netzwerk- management

### BRAdmin<sup>2,6</sup>

LAN/WAN Management  
Software von Brother

### Web based Management

PrintServer Management  
über Web Browser

### Status Monitor

Überwachen Sie den Status  
Ihres Geräts von Ihrem  
Computer aus

### Driver Deployment Wizard<sup>3,8</sup>

Schneller und einfacher Weg, um  
Brother Druckertreiber auf einem  
vernetzten Windows-PC zu  
installieren (Driver Deployment  
Wizard)

## Software

### Brother iPrint&Scan Desktop<sup>2,6</sup>

Drucken Scannen, Kopien in  
der Vorschau anzeigen und  
überwachen des  
Gerätestatus von Windows  
oder macOS aus

### Kofax PaperPort SE 14<sup>3,8</sup>

Programm zum  
Dokumentenmanagement

### Dienstprogramme

Bietet Einrichtungsanleitungen,  
Handbücher, FAQ, Fehlersuche  
und Kontakt zum Brother-  
Kundendienst

### Easy Setup

Einfacher Zugriff auf Treiber  
und Software für die  
Installation Ihres Brother-  
Geräts über  
[support.brother.com](http://support.brother.com)

## Netzwerk

### LAN-Schnittstelle

Gigabit Ethernet (10Base-  
T/100Base-TX/1000Base-T)

### WLAN-Schnittstelle

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n  
(Infrastructure Mode)  
IEEE 802.11 g/n  
(Wi-Fi Direct)  
5GHz: IEEE 802.11 a/n  
(Infrastructure Mode)  
IEEE 802.11 a/n  
(Wi-Fi Direct)

### Wi-Fi Direct™

Drahtloses Drucken ohne  
Verbindung über einen WLAN-  
Router

### Wireless Setup Support

Wi-Fi Protected Setup  
(WPS)

### WLAN-Applikationen

Vertical Pairing

## Sicherheit

### LAN-Sicherheit

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### WLAN-Sicherheit

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)  
\*Wi-Fi Direct unterstützt nur WPA2-PSK (AES).  
APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAPS, IMAP4, Syslog

### IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAPS, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog

### Cloud Secure Print

Ermöglicht die passwort-geschützte Freigabe von Druckaufträgen ohne Treiber

### Sicherer Druck

Schützen Sie Druckaufträge mit einem 4-stelligen Freigabecode, der am Gerät benötigt wird, um sie zu drucken

### E-Mail-

#### Benachrichtigungen

Das Gerät kann automatisch E-Mail-Benachrichtigungen senden, wenn das Gerät Aufmerksamkeit benötigt, z. B. wenn der Toner leer ist oder ausgetauscht werden muss

### Automatic

#### Intrusion Detection

Alle Brother Print-Geräte sind von Haus aus sicher. Die Geräte erkennen automatisch Sicherheitsangriffe und ergreifen vorbeugende Maßnahmen, einschließlich eines Neustarts, um die Sicherheit des Geräts zu gewährleisten

### Firmware Updates

Zusätzlich zu den automatischen Update-Warnungen zur Installation der neuesten Version kann der Drucker so eingestellt werden, dass er keine älteren Firmware-Versionen empfängt, um ein Downgrade durch einen unbefugten Benutzer zu verhindern

### E-Mail-Berichte

Erhalten Sie regelmäßige Nutzungsberichte per E-Mail

### Einstellsperre

Sperrt das Kontrollpanel (direkt am Gerät)

### Secure Key Management

Bietet ein default selbstsigniertes Zertifikat oder erstellt ein benutzerdefiniertes selbstsigniertes Zertifikat/ Zertifikat-signierungsanforderung (CSR)/ externes öffentliches Zertifikat/ privaten Schlüssel für geschützte Netzwerkkommunikation

### IP-Filter

IP-Adressen-basierte Zugangssperre (nur IPv4)

### Benutzersperre 3.0

Verwenden Sie eine 4-stellige PIN oder ein Passwort, um eine Person oder eine Gruppe von Benutzern über ein Netzwerk zu identifizieren und zu authentifizieren. Ermöglicht die Zugangskontrolle für bis zu 100 Benutzer

### Digital signierte Firmware

Brother Drucker Firmware ist digital signiert und sicher

### Syslog

Ermöglicht IT-Administratoren den Zugriff auf eine einzige Anwendung (SIEM-Tool), um Gerätestatus-Updates für Audit-Zwecke über Syslog zu erhalten

### On-Premise Active Directory/LDAP(s)

#### Authentifizierung

Beschränkung des Zugriffs auf Brother Geräte mithilfe von AD-/LDAP(s)- Authentifizierung. Mitarbeiter können sich mit ihren vorhandenen Netzwerk-Anmeldedaten authentifizieren

### Beschränkung von Netzwerkprotokollen

Mit der Funktion Protokollsteuerung kann ein Administrator Kommunikationsprotokolle (z. B. FTP, Telnet) nach Bedarf einschränken

### Port-basierte Netzwerk Zugangskontrolle

(IEEE 802.1x) Brother-Geräte entsprechen vollständig diesem Standard, um eine Verbindung zu einem 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol) geschützten Netzwerk zu ermöglichen

### Druckprotokoll speichern

Ermöglicht die Prüfung einer auf dem CIFS-Server gespeicherten Druckprotokolldatei. Aufzeichnung von ID, Typ, Name, Benutzer, Datum, Zeit und Seitenzahl für jeden Druckauftrag

## Verbrauchs- materialien

### Toner im Lieferumfang<sup>9</sup>

1 x 1.000 Seiten (BK)  
1 x 1.000 Seiten (CMY)

### Standardtoner<sup>9</sup>

TN-248  
1.000 Seiten (BK)  
1.000 Seiten (CMY)

### Jumbotoner<sup>9</sup>

TN-248XL  
3.000 Seiten (BK)  
2.300 Seiten (CMY)

### Transfereinheit<sup>9</sup>

BU-229CL  
Bis zu 50.000 Seiten  
(2 Seiten/Druckauftrag)

### Trommeleinheit<sup>9</sup>

DR-248CL  
Bis zu 30.000 Seiten  
(3 Seiten/Druckauftrag)

### Toner-Abfallbehälter<sup>9</sup>

WT-229CL  
Bis zu 50.000 Seiten  
(5 Seiten/Druckauftrag)

## Abmessungen & Gewicht

### Mit Karton (BxHxT)

497 x 533 x 536 mm – 23,30 kg

### Ohne Karton (BxHxT)

410 x 401 x 444 mm – 20,00 kg

## Druckvolumen

### Empfohlen monatlich<sup>10</sup>

Bis zu 3.000 Seiten

## Betriebs- voraussetzungen

### Stromversorgung

220-240V  
AC 50/60Hz

### Betriebsumgebung

Luftfeuchtigkeit 20 - 80 %  
10°C - 32.5°C  
50°F - 90.5°F

### Lagerumgebung

Luftfeuchtigkeit 35 - 85 %  
0°C - 40°C  
32°F - 104°F

## Umwelt

### Leistungsaufnahme<sup>11</sup>

Kopieren: 560 W  
Kopieren im Leisemodus:  
310 W  
Drucken: 560 W  
Drucken im Leisemodus:  
310 W  
Bereitschaftsmodus: 70 W  
Schlafmodus: 10 W  
Tiefschlafmodus: 0,6 W  
Ausgeschaltet: 0,04 W

### TEC-Wert

0,41 kWh/Woche

### Schalleistungspegel<sup>12</sup>

#### Druck:

Mono 6,41 B(A)  
Farbe 6,51 B(A)

#### Bereitschaftsmodus:

geräuschlos

#### Leisemodus:

Mono 5,79 B(A)  
Farbe 5,86 B(A)

#### Tiefschlafmodus:

geräuschlos

### Schalldruckpegel<sup>12</sup>

PC Druck: ca. 47,0 db(A)  
Bereitschaftsmodus:  
geräuschlos  
Leisemodus: 43,0 db(A)

### Blauer Engel

Ja

### Tonersparmodus

Reduziert den Tonerverbrauch  
und dadurch die Druckkosten

1. Druck aus Bereitschaft und Standard-Papierkassette 1
2. Nur Windows und MacOS AirPrint
3. Nur Windows
4. Kapazität gemessen mit 80 g/m<sup>2</sup> Papier
5. Optionaler Download
6. Internetverbindung benötigt
7. Scangeschwindigkeit gemäß ISO/IEC 17991
8. Zusätzliche Software benötigt, ggfs. optionaler kostenloser Download aus dem Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com> notwendig.
9. Ungefähre Toner- und Tonerabfallbehälter-Reichweite gemäß ISO/IEC 19752
10. Druckvolumen können dazu genutzt werden die geplante Lebensdauer zwischen Brother Produkten zu vergleichen. Für eine möglichst lange Haltbarkeit ist es ratsam, ein Gerät zu wählen dessen Druckvolumen weit über Ihren Anforderungen liegt
11. Alle Werte sind ungefähre Angaben. Die Leistungsaufnahme variiert je nach Einsatzumgebung und Abnutzung der Verschleißteile
12. Schalldruckpegel und Schalleistungspegel gemäß ISO 7779

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die genannten Namen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der Hersteller. 01.07.2025/mr



### Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

**brother**  
at your side