


# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# LVS04484

PrismaSeT-P, Anschlussverlängerung,  
ComPacT NS630b-1000  
4polig,Festeinbau, horizontal



### Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Anschlusstransferbaugruppe
Produktnamne	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

### Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Verbindungsübertragungsbaugruppe
Beschreibung der Pole	4P
PTC_D77176_MGA	Schaltfeld + Kanal - Breite 650 mm
Installiertes Gerät	ComPact: fixiert NS630b - 1000 - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation ComPact: fixiert NS630b - 1000 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation
Nennbetriebsstrom Ie	1600 A
Sammelschienen-Querschnitt	80 x 10 mm
Höhe	375 mm
Breite	577 mm
Tiefe	350 mm
Produktgewicht	20,06 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld + Kanal ComPact NS630b - 1000 fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 Verbindungsübertragungsbaugruppe 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld + Kanal ComPact NS630b - 1000 fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 Verbindungsübertragungsbaugruppe 8

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	11,5 cm
VPE 1 Breite	38,0 cm
VPE 1 Länge	64,0 cm
VPE 1 Gewicht	19,589 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	13
VPE 2 Höhe	52,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	266,0 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------