



DCF 510 N-XJ

18 Volt Akku-Ratsche (3/8“ und 1/2“) - Basisversion

- Bürstenlose Motor-Technologie für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- Abgedichteter Ratschenkopf für lange Lebensdauer und ein Werkzeug, das den anspruchsvollsten Umgebungen standhält
- Drehzahl und Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter elektronisch regulierbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
- Optimal einsetzbar bei schweren Schraubarbeiten durch hohes Anzugsmoment von bis zu 102 Nm
- Wechselbare Einsätze, um mit zwei Größen in einem Werkzeug eine Vielzahl von Anwendungen abzudecken
- Variabel bedienbarer Schalter mit Abzugsverriegelung für maximale Kontrolle über die Anwendung und minimiertes Schadensrisiko
- Perfekte Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
- Leistungsstarke und optimal ausgerichtete LED mit hoher Leuchtintensität für sehr gute optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
- Einsetzbar mit allen 18 Volt XR sowie FlexVolt Akkus (nicht im Lieferumfang)

Akku-Technologie	Alle 18 Volt XR sowie Flexvolt-Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 – 300 min ⁻¹
max. Anzugsmoment	102 Nm
Werkzeugaufnahme	3/8“ oder 1/2“ Außenvierkant mit Kugelrastung
Länge (inkl. Akku)	381 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,2 kg