


Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)

Artikelnummer:	SLK48150
Serie:	SLK-Serie
EAN:	4037293061315
Zolltarifnummer:	85044083900

Artikelbeschreibung

48V/DC LED-Netzgerät ■ 0.10-150 W ■ IP20 ■
Eingangsspannung: 220-240 V/AC + 180-250 V/DC

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator kann problemlos beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Der Anschluss primärseitig und sekundärseitig erfolgt durch Schraubklemmen, welche für Kabel von 0,75mm² - 2,5mm² geeignet sind. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 45°C, tc: 90°C, Powerfaktor 0,95.



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240	Kurzschlussicher	ja
Spannungsart	AC	Überlastschutz	ja
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Spannungsart 2	DC	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Frequenz	50/60 Hz	Anzahl der Befestigungslöcher	2
Ausführung	statisch	Anzahl der Befestigungspunkte	2
Geeignet für Konstantstrom	nein	Mit Befestigungsmaterial	nein
Geeignet für Konstantspannung	ja	Dimmbar	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja	Dimmung D4i	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	0.10 - 150	Ohne Dimmfunktion	ja
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	48.00 - 48.00	Dimmung 0-10 V	nein
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	48 V/DC	Dimmung 1-10 V	nein
Ausgangsstrom [mA]	2,08 - 3125	Dimmung DALI	nein
Länge [mm]	210	Dimmung DALI-2	nein
Breite [mm]	68	Dimmung DMX	nein
Höhe [mm]	35	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Abmessung (LxBxH)	210 x 68 x 35 mm	Dimmung LineSwitch	nein
Schutzklasse	II	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Geeignet für Außengebrauch	ja	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Geeignet für Schalterdose	nein	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Dimmung programmierbar	nein
Farbe	weiß	Dimmung RF	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Verbindung Lichtquelle zu Betriebsgerät	unkonfektionierte Anschlussleitung	Dimmung Touch and Dim	nein
Mit Anschlussleitung	nein	Dimmung Zigbee	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +50	Dimmung mit Push-button	nein
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	80	Dimmung DSI	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein



Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Gewicht [kg]	0,61

BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennung	ja