

Foscam FNA108HE 8-Kanal 4K 8 MP PoE Netzwerk Video Rekorder

EAN: 6954836036259

Der 8 Kanal Netzwerk-Videorekorder Foscam FNA108HE ist eine leistungsstarke Überwachungslösung für Ihr Zuhause oder Büro. Mit der Unterstützung von bis zu 16 TB Festplattenspeicher (Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten) für kontinuierliche Aufzeichnungen im 24/7 Betrieb ist ausreichend Speicherplatz für eine umfassende Videoüberwachung vorhanden. Der Netzwerk-Videorekorder verfügt über 2 USB 2.0 Anschlüsse für die Maus und den externen Speicher zum Exportieren von Aufnahmen.



Der Foscam FNA108HE kann bis zu 8 Überwachungskameras gleichzeitig aufzeichnen.

Die Live-Ansicht und -Wiedergabe mit einer Auflösung von bis zu 8 MP bietet eine sehr hohe Videoqualität und eine deutliche Darstellung in unterschiedlichen Aufnahmesituationen.

Dank der Unterstützung von POE-Verbindungen ist die Installation des Netzwerk-Videorekorders besonders einfach. Sie müssen keine separate Stromversorgung für Ihre PoE-fähigen Kameras bereitstellen, da sie einfach über das Ethernet-Kabel mit Strom versorgt werden können. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie Kameras an Orten installieren möchten, an denen keine Steckdosen zur Verfügung stehen oder an Orten, an denen das Kabelmanagement eine Herausforderung darstellt.

Dank der Bewegungserkennungsfunktion werden Sie benachrichtigt, wenn verdächtige Aktivitäten erkannt werden.

Der Netzwerk-Videorekorder ist einfach zu bedienen und verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Ihnen den problemlosen Zugriff und die Verwaltung der Videoaufnahmen ermöglicht. Außerdem können Sie den Netzwerk-Videorekorder über ein HDMI-Kabel an einen Monitor oder ein HD-Fernsehgerät anschließen, um die Videoaufzeichnungen auf einem größeren Bildschirm zu betrachten.

Der einfache Fernzugriff über die VMS-Software oder eine mobile App ermöglicht es jederzeit und von jedem Ort aus auf die Kameras zuzugreifen und die Überwachung in Echtzeit durchführen zu können. So haben Sie die vollständige Kontrolle und sind jederzeit darüber informiert, was im Überwachungsbereich gerade vor sich geht.

Highlights

- Bis zu 8 MP Auflösung
- Unterstützt Foscam PoE Netzwerkkameras
- HDMI & VGA Ausgang
- Synchrone Videowiedergabe
- Zugriff über Smartphone
- Unterstützt ONVIF Protokoll
- 2 USB 2. 0-Anschlüsse für die Maus und externen Speicher
- Bewegungserkennung

Technische Daten

Modell		FNA108HE
Video-Eingang	IP-Videoeingang	8 Kanäle UHD IP- Kamera Eingänge
Video-Ausgang	HDMI-Ausgang	1xHDMI
	VGA-Ausgang	1xVGA
	Bildschirmauflösung	3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768
Aufzeichnung	Aufnahmeauflösung	Bis zu 8 MP pro Kanal (8 Kanäle bei 8 MP)
	Aufnahmemodus	Zeitgesteuert / Bewegungserkennung
	Kompression Format	H.264/H.264+
Wiedergabe	Synchrone Wiedergabe	8 Kanäle synchron Video-Wiedergabe
	Wiedergabemodus	Pause / Stopp / langsam / schnell / Einzelbildwiedergabe
Netzwerk	POE-Standard	IEEE 802.3at/af
	Netzwerkprotokoll	IP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, RTSP
Festplatte	Kapazität	Bis zu 16 TB
Externe Schnittstelle	Netzwerkschnittstelle	1x 10/100/1000 Mbit/s RJ45- Port
	USB-Schnittstelle	2x USB2.0- Schnittstelle Maus und externer Speicher
	Taste	1x Ein-/Aus-Taste, 1x Reset Taste
Systemvoraussetzungen	Betriebssystem	Microsoft Windows (Foscam VMS), MacOS (Foscam VMS), Android (Foscam App), iOS (Foscam App)
	Smartphone	iOS, Android, 3G/4G/5G-Smartphones
Sprache	Sprache	17 Sprachen
Allgemeines	Stromversorgung	Gleichstrom 48 V/2 A
	Abmessungen (LxBxH)	255 mm * 238 mm * 50 mm
	Nettogewicht (g)	880g
	Betriebstemperatur	0 °C ~ 55 °C (32 °F ~ 131 °F)
	Betriebsfeuchtigkeit	20 % ~ 85 % nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
	Lagerfeuchtigkeit	0 % ~ 90 % nicht kondensierend

Lieferumfang

- Netzwerkkorder
- USB-Maus
- SATA-Anschlusskabel
- Strom Kabel für Festplatte
- Netzwerkkabel 1,5 m
- Netzteil
- Anleitung
- Schrauben-Set
- Schild Videoüberwachung

Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten.