


# MAXIFY GX1050

# PRODUKTIVITÄT AUF BÜRONIVEAU FÜR ZUHAUSE

Dieses kompakte 3-in-1-Multifunktionssystem ermöglicht Mitarbeitern im Homeoffice und in hybriden Arbeitsumgebungen ein produktives Arbeiten wie im Büro.



- Produktivität auf Büroniveau für zuhause**  
Geschäftsdokumente mit hohen Geschwindigkeiten von 15 ISO-Seiten/Min. (Schwarzweiß) und 10 ISO-Seiten/Min. (Farbe)<sup>1</sup> drucken oder direkt an Netzwerkordner und E-Mails scannen, um einen unterbrechungsfreien Workflow aufrechtzuerhalten.
- Passt ins Leben**  
Das Multifunktionssystem lässt sich auf kleinstem Raum oder direkt an der Wand aufstellen – durch das Design mit Frontbedienung ist der Zugriff jederzeit gewährleistet. Mit dem kippbaren 6,7 cm (2,7-Zoll) LC-Display, der Statusanzeige und der intuitiven Benutzeroberfläche ist das Drucksystem einfach zu bedienen.
- Drucken, Scannen und Kopieren ohne Pause**  
Automatisches beidseitiges Drucken ohne lästiges Papiernachfüllen dank der 250-Blatt-Papierkassette vorn. Mit der vom Benutzer auswechselbaren Wartungskassette wird sicher gestellt, dass der Druck-Workflow nicht unterbrochen werden muss.
- Kostengünstige Tintenflaschen**  
Die effizienten Nachfüllflaschen machen selbst das Drucken hoher Auflagen zu einer kostengünstigen Sache. Mit einer einzelnen schwarzen Tintenflasche lassen sich bis zu 3.000 Seiten in Schwarzweiß drucken und bis zu 3.000 Farbseiten werden mit einem vollständigen Tintensatz erreicht.<sup>2</sup>
- Langlebige Druckqualität der Business-Klasse**  
Wisch-, wasser-, und markerresistente Drucke in Business-Qualität mit hervorragender Lesbarkeit und in großen Volumina.
- Einfach und sicher**  
Mit einfachen, benutzerfreundlichen Sicherheitseinstellungen, die mühelos an das Umfeld angepasst werden können, sind die wichtigen Daten sicher.



## PRODUKTSORTIMENT



MAXIFY GX1050

MAXIFY GX1050  
MAXIFY GX2050  
MAXIFY GX3050  
MAXIFY GX4050



MAXIFY GX2050



MAXIFY GX3050



Live for the story\_

<sup>1</sup> Die Druckgeschwindigkeit von A4-Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.

<sup>2</sup> Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, basierend auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO / IEC 24712 Dokumentenvorlagen. Kontinuierliche Drucksimulation mit den Nachfülltinten nach der Erstinbetriebnahme.

# TECHNISCHE DATEN

# MAXIFY GX1050

## ALLGEMEINE DATEN

### Funktionen

WLAN, LAN, Drucken, Kopieren, Scannen & Cloud

## DRUCKERFUNKTIONEN

### Druckauflösung

Bis zu 600 x 1.200 dpi<sup>[1]</sup>

### Druckränder (Min.)

Oben: 5 mm, unten: 5 mm, rechts: 5 mm, links: 5 mm

### Drucktechnologie

2 Druckköpfe  
Drucker mit nachfüllbaren Tintentanks  
Ca. 15 ISO-Seiten pro Minute<sup>[2]</sup>

### Druckgeschwindigkeit SW

Ca. 10 ISO-Seiten pro Minute<sup>[2]</sup>

### Druckgeschwindigkeit Farbe

S/W: 9 Sek. (aus Bereitschaft/Simplex)<sup>[2]</sup>

### Erste Seite nach (ca.)

Farbe: 11 Sek. (aus Bereitschaft/Simplex)<sup>[2]</sup>

### Beidseitiger Druck (Duplex)

A4, Letter – Normalpapier (nur Kassette)

## VERBRAUCHSMATERIALIEN UND TINTENREICHWEITEN

### Standard-Tintenflaschen

GI-55 BK  
GI-55 C  
GI-55 M  
GI-55 Y

### Wartungskassette

MC-G05 (vom Benutzer austauschbar)

### Reichweite der Tintenflaschen (Normalpapier)

Druck eines A4-Farbdokuments<sup>[3]</sup>  
Schwarz: 3.000 Seiten (Eco-Modus: 4.500 Seiten)<sup>[4]</sup>  
Farbe: 3.000 Seiten (Sparsam-Modus: 4.500 Seiten)<sup>[4]</sup>

## PAPIER

### Papiersorten

Normalpapier (64 g/m<sup>2</sup> - 105 g/m<sup>2</sup>),  
Canon Red Label Superior (WOP111),  
Canon Oce Office Colour Paper (SAT123),  
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201),  
Photo Paper Pro Luster (LU-101),  
Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201),  
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501),  
Matte Photo Paper (MP-101),  
Light Fabric Iron-on Transfers (LF-101),  
Kassette: bis zu 250 Blatt (Normalpapier)

### Papiervorrat

### Papiergröße

A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, B-Oficio, M-Oficio, Foolschap, Executive, #10 Umschläge, DL Umschläge, C5 Umschläge, Monarch Umschläge, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, Individuelle Formate

(Breite 89 - 216 mm, Länge 127 - 355,6 mm)

### Papiergewicht

Normalpapier: 64 g/m<sup>2</sup> - 105 g/m<sup>2</sup> oder unterstütztes Canon Fotopapier  
Canon Papier: maximales Papiergewicht: Ca. 265 g/m<sup>2</sup> (Photo Paper Plus Glossy II (PP-201))

## SCANFUNKTIONEN

### Scannertyp

Flach-Farbbettscanner mit CIS-Sensor

### Scanauflösung (optisch)

1.200 x 2.400 dpi<sup>[5]</sup>

### Zellen-Scangeschwindigkeit

Farbe: 3,5 ms/Zeile (300 dpi)<sup>[6]</sup>  
Graustufen: 1,5 ms/Zeile (300 dpi)<sup>[6]</sup>

### Farbtiefe

### (intern/extern)

Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit

Graustufen: 16 Bit/8 Bit

### Maximale Scanfläche

Vorlagenglas: A4/Letter (216 x 297 mm)

## KOPIERFUNKTIONEN

### Kopiergeschwindigkeit

sFCOT (Farbe): 17 Sek.<sup>[7]</sup>  
sESAT (Farbe): 9,1 ISO-Seiten/Min.<sup>[7]</sup>

### Kopierqualität

3 Positionen (Hohe Auflösung, Standard, Sparsam)

### Intensitätsanpassung

9 Positionen, automatische Intensität (AE Kopie)

### Mehrfach-Kopie

99 Kopien (Max.)

### Kopierfunktionen

Dokumentenkopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1 und 4-auf-1 Kopie, Rahmen löschen (nur Flachbett), Ausweiskopie

### Verkleinerung/Vergrößerung

25 – 400 %  
Seitenanpassung  
A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5

## ALLGEMEINE ANGABEN

### Display

### Displaysprachen

6,7 cm (2,7 Zoll) LCD (Touchscreen, Farbe)

33: Japanisch, Englisch

(mm & Zoll), Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Griechisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch, Ungarisch, Slowenisch, Türkisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Kroatisch, Thailändisch, Vietnamesisch

### Standardschnittstelle

USB Hi-Speed (Typ B)  
Ethernet: 10/100 Mbit/s (automatische Umschaltung)  
WLAN: IEEE802.11 b/g/n/a/ac<sup>[8]</sup>  
WLAN-Sicherheit: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES)\*  
WPA2-EAP (AES)\* WPA3-EAP (AES)\*  
\* IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)  
WLAN-Frequenzband: 2,4 und 5 GHz  
Unterstützte SMB-Versionen: SMB3.0.0, SMB3.0.2 und SMB3.1.1  
Unterstützte TLS Versionen: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

### Apps für Mobilgeräte (iOS®/ ANDROID™)

Canon PRINT App<sup>[9]</sup>  
Easy-PhotoPrint Editor App<sup>[10]</sup>  
Creative Park App<sup>[20]</sup>

### Drucker-Features

Easy-PhotoPrint Editor Software<sup>[10]</sup>  
Cloud Link<sup>[10]</sup>  
Canon Print Service Plugin (Android)<sup>[11]</sup>  
Apple AirPrint<sup>[12]</sup>  
Wi-Fi Direct<sup>[13]</sup>  
Mopria (Android)<sup>[14]</sup>  
PosterArtist Web  
Easy-Layout Editor  
Amazon Alexa™<sup>[15]</sup>  
Google Assistant™<sup>[15]</sup>

### Unterstützung für Sprachassistenten und Automatisierung

### Kompatibilität mit Betriebssystemen

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1  
Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.

Nur Treiber und IJ Printer Assistant Tool:  
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Display: XGA mind. 1.024 x 768 Pixel

Mac: macOS 10.15.7 ~ macOS 11, macOS 12, macOS 13>

Chrome OS

Mobilgerät-Betriebssysteme: iOS®, iPadOS, Android™<sup>[16]</sup>

Windows: mindestens 1,5 GB  
Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software.

Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz.  
Druckertreiber (als Download verfügbar)  
IJ Printer Assistant Tool (als Download verfügbar)  
Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)

### Minimum

### Systemanforderungen

### Software im Lieferumfang

## ALLGEMEINE ANGABEN

### Gewicht

Ca. 7,0 kg

### Abmessungen (B x T x H)

### Mit eingefahrenen Ablagen:

Ca. 374 x 380 x 186 mm

### Abmessungen (B x T x H)

### Mit ausgefahrenen Ablagen:

Ca. 374 x 510 x 187 mm

### Geräuschenwicklung

### Betriebsumgebung (Temperatur)

Ca. 46,5 dB(A)<sup>[17]</sup>

5-35°C

### Betriebsumgebung (Luftfeuchtigkeit)

10-90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

### Stromversorgung

100-240 V, 50-60 Hz

### Monatliches monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)

Bis zu 27.000 Seiten

# Canon

Live for the story\_

## Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,1 W  
Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,8 W  
Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,4 W  
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 5 Minuten  
1 Sekunde  
Kopierbetrieb: ca. 21 W<sup>[18]</sup>

\*Die Wartezeit bis zum Übergang in den Standby-Modus kann nicht verändert werden (LoI26).  
0,14 kWh<sup>[19]</sup>

## Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC)

- <sup>[14]</sup> Einige Funktionen sind mit diesen Betriebssystemen möglicherweise nicht verfügbar. Einzelheiten sind im Handbuch oder auf der Website zu finden.
- <sup>[17]</sup> Normalpapier (DIN A4, S/W). Die Messung der Geräuschkennlinie erfolgt gemäß ISO 7779 Standard.
- <sup>[18]</sup> Kopieren: Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahl drucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.
- <sup>[19]</sup> Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): Der TEC-Wert wurde unter der Annahme berechnet, dass das Gerät für 5 Tage ständig zwischen Betriebsmodus, Schlafmodus und Ausschaltmodus umgeschaltet wird und sich für die restlichen 2 Tage innerhalb derselben Woche entweder im Ruhe- oder Ausschaltmodus befindet. Der TEC-Wert dieses Produkts wird von Canon nach dem im International ENERGY STAR Program geregelten TEC-Messverfahren berechnet.
- <sup>[20]</sup> Erfordert eine Internet-Verbindung und die Creative Park App, die kostenlos im App Store und bei Google Play verfügbar ist. Kompatibel mit den Betriebssystemen iOS 12.0 oder höher und Android OS 5.0 oder höher. Zur Verwendung dieser App ist eine Canon ID sowie ein Canon Tintenstrahl drucker erforderlich.

## Fußnoten:

- <sup>[1]</sup> Tintentröpfchen werden mit einem Raster von mindestens 1/600 Zoll platziert.
- <sup>[2]</sup> Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
- <sup>[3]</sup> Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, basierend auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO/IEC 24712 Dokumentenvorlagen. Kontinuierliche Drucksimulation mit den Nachfülltinten nach der Erstinbetriebnahme.
- <sup>[4]</sup> Der Sparsam-Modus reduziert den Tintenverbrauch, indem die Dichte verringert wird. So können bis zu 50% mehr Seiten gedruckt werden als im Standard-Modus.
- <sup>[5]</sup> Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
- <sup>[6]</sup> Höchste Geschwindigkeit über USB Hi-Speed auf einem Windows-PC. Datentransfer zum Computer nicht berücksichtigt.
- <sup>[7]</sup> Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemäß ISO/IEC 29183. Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung, Papiertyp, etc. ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- <sup>[8]</sup> Für den kabellosen Druck ist ein funktionierendes Netzwerk mit drahtloser 802.11 b/g/n/a oder ac Fähigkeit, das bei 2,4 GHz arbeitet, erforderlich. Die Leistung der kabellosen Kommunikation kann je nach Gelände und Entfernung zwischen dem Drucker und den Clients des drahtlosen Netzwerks variieren.
- <sup>[9]</sup> Erfordert eine Internet-Verbindung und die Canon PRINT Inkjet/SELPHY App, die kostenlos im App Store und bei Google Play verfügbar ist. Kompatibel mit iPad, iPhone 3GS oder höher und iPod touch 3. Generation oder höher mit iOS 7.0 oder höher und Android Mobilgeräten mit Android 2.3.3 oder höher. Das Mobilgerät muss sich im selben 802.11 b/g/n/a kompatiblen WLAN befinden wie der Drucker. Erfordert einen kompatiblen Social Media Account und unterliegt den Nutzungsbedingungen des Social Media Accounts. Ausnahmen hiervon sind möglich.
- <sup>[10]</sup> Die Easy-PhotoPrint Editor-Software erfordert eine Internetverbindung und ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel: Microsoft Windows 10 (64 Bit/32 Bit), Microsoft Windows 8.1 (64 Bit/32 Bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 Bit/32 Bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, macOS El Capitan v10.11 und macOS Yosemite v10.10.5. Die Mindestanforderungen für Windows und macOS/Mac OS X sind: 2 GB RAM und ein Monitor mit 1.024 x 768 Pixel Auflösung. Die Easy-PhotoPrint Editor App erfordert eine Internetverbindung und die Easy-PhotoPrint Editor App v1.1.0, die kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Kompatibel mit iPad Air2 (2. Generation), iPad mini 4 und iPhone 6s oder höher mit iOS 10 oder höher und Android-Mobilgeräten mit Android 5.x oder höher. Ausnahmen hiervon sind möglich. Die folgenden Dateiformate werden unterstützt: JPEG, PNG, HEIF (Geräte mit iOS 11 und macOS v10.13 oder höher), DLP Speicherdaten, Poster Artist Exportdateien, EasyPhoto+ Exportdateien, Easy-PhotoPrint Editor Exportdateien.
- <sup>[11]</sup> Canon Print Service ist ein Plugin, das mit zahlreichen kompatiblen Canon Druckern und Multifunktionssystemen den kabellosen Druck von Mobilgeräten mit Android v4.4 - v5.0 über ein WLAN-Netzwerk ermöglicht. Das Plug-in funktioniert nicht als eigenständige App. Kostenlos bei Google Play verfügbar.
- <sup>[12]</sup> Die AirPrint-Funktionalität erfordert ein kompatibles iPad, iPhone oder iPod Touch-Gerät mit iOS 7.0 oder höher und einen AirPrint-fähigen Drucker, der an das gleiche Netzwerk wie das iOS-Gerät angeschlossen ist. Ein Drucker, der an den USB-Anschluss eines Mac, PCs, einer AirPort Basisstation oder von Time Capsule angeschlossen ist, wird nicht unterstützt.
- <sup>[13]</sup> Mobilgerät mit Canon PRINT Inkjet/SELPHY App, das sich im selben aktiven WLAN befindet, zum Aufbau der kabellosen Verbindung erforderlich.
- <sup>[14]</sup> Erfordert ein Android-Mobilgerät mit dem Betriebssystem Android 4.4 oder höher mit dem Mopria Print Service, der mit diesem Gerät und dem kompatiblen PIXMA Drucker im selben WLAN vorinstalliert ist. Die Mopria-Erfahrung ist auch auf Android 4.4-Mobilgeräten mit einem Download des Mopria Print Service von Google Play verfügbar.
- <sup>[15]</sup> Erfordert einen aktiven Smart-Assistenten, der mit einem Konto verknüpft und dessen dazugehörige App aktiviert ist, sowie die aktive Verbindung zwischen dem Mobilgerät und dem Drucker mit Freigabe des Canon Inkjet Cloud Printing Center und die erforderliche(n) Aktion(en), Fertigkeit(en) oder AppleT(s), die für den kompatiblen Drucker verfügbar/aktiviert sind. Sprachbefehle können auf Amazon Smart-Geräten mit Bildschirm nicht als Text angezeigt werden. Nur die Sprachen Englisch, Französisch und Deutsch werden unterstützt.

## Allgemeine Hinweise

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
- Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
German edition  
Canon Europa NV 2023

# PRODUKTIVITÄT AUF BÜRONIVEAU FÜR ZUHAUSE

# MAXIFY GX1050

Dieses kompakte 3-in-1-Multifunktionssystem ermöglicht Mitarbeitern im Homeoffice und in hybriden Arbeitsumgebungen ein produktives Arbeiten wie im Büro.

Verkaufsstart: Oktober 2023

Ursprungsland: Vietnam (Canon Vietnam)



## DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
MAXIFY GX1050	6169C006AA	4549292219616

## VERBRAUCHSMATERIALIEN:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
<b>Tintenflaschen</b>		
GI-55BK schwarz	6292C001AA	4549292222401
GI-55C Cyan	6289C001AA	4549292222371
GI-55M Magenta	6290C001AA	4549292222388
GI-55Y Gelb	6291C001AA	4549292222395
<b>Wartungskassette</b>		
MC-G05	6176C001AA	4549292220339



## ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
MAXIFY GX1050	6169C006AA	Einzelverpackung	1	543,5	469,0	278,0	11,8	7,0
		Palette (oben)	16	1.095	946	1.116,5	189,9	112,0
		Palette (unten)	16	1.095	946	1.116,5	189,9	112,0

## Lieferumfang

- MAXIFY GX1050
- 4 Tintenflaschen (1 x Schwarz und je 1 x C/M/Y)
- Netzkabel
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Die Software für Windows kann auch auf [ij.start.canon](http://ij.start.canon) heruntergeladen werden.

# Canon

Live for the story\_