



**26564600 Vynce SR PD RD 1.5W 27K BL 06 - 39,99 EUR**

Solarleuchte mit Tageslichtsensor fuer schoene Lichteffekte und dem passenden Licht am richtigen Ort ganz ohne Stromverbrauch.

Die Philips Solar Sockelleuchte Vynce in runder Form mit Erdspiess besticht durch ein hocheffizientes Solarpanel und integriertem Tageslichtsensor. Dadurch kann die Leuchte auch bei wenig Sonnenschein genügend Energie speichern, um bis zu 8 Stunden ausreichend Helligkeit zu spenden. Warmweisses Licht und eine robuste Bauweise mit anti-UV Beschichtung sorgen für gute Beleuchtung bei allen Witterungsbedingungen. Keine Verkabelung oder Stromanschluss notwendig.

**Technische Daten**

Technologie	
Eingangswattage	1.5W
Ersatzwattage	
Sockel	Fest verbaute LED
Lichtfarbe	III
Lebensdauer	15000
Volt	3,3
Startzeit	< 0,5
Lumen 2700 Kelvin	
Kelvin	2700
Schaltdauer	15000
RA-Wert	80

**Codes**

EAN Artikel	8720169265646
EAN Verpackungseinheit	8720169265653
Bestellnummer (EOC)	872016926564600
Interne Nr. Signify (GPC)	929004066201

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	990
Artikel mit Verpackung / g	437
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe 2622
Palette (brutto)/kg	150,86

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	nein
Dimmeffekt	Non-Dim

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	1
Anzahl Packs pro VPE	1
Anzahl VPE pro Palettenlage	72
Anzahl Lagen pro Palette	3
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	288

**Service**

2 Jahre gesetzl. Gewährleistung

**Design/Materialausführ.**

Material	Kunststoff
Grundfarbe	Schwarz

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	54,00	11,20	14,20
Verpackung in cm (H/B/T)	20,60	11,70	8,20
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	23,4	25,2	26,5
Palette in cm (H/B/T)	109,00	80,00	120,00

**Energieeffizienz**

Kategorie

**Verschiedenes**

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	94051000
Herkunftsland	CN

**Entsorgungsgebühr**

Deutschland:	EUR
Österreich:	EUR
Schweiz:	CHF



8 7 2 0 1 6 9 2 6 5 6 4 6