



Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon M171
Zubehör / Teilekategorie	Wärmemanagement-Zubehör
Zubehör / Teiletyp	Fühler
Produktspezifische Anwendung	Innentemperaturmessung

Zusatzmerkmale

Temperaturfühler-Typ	NTC
Gehäusevariante	An Wand montiert
Montagehalterung	Montagekasten
Elektrische Verbindung	Schraubklemmenanschluss
Beschriftung	CE
Breite	75 mm
Höhe	75 mm
Tiefe	25,5 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP30
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,7 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	8,0 cm
VPE 1 Gewicht	64,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	1,488 kg

Nachhaltigkeit


REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja


Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Wandmontage



Verdrahtungsplan



(1) Steuerung