


Produktdatenblatt



Philips Outdoor Ultra-Efficient Python Wandleuchte 3.8W, warmweißes Licht (2700K), anthrazit

Die Outdoor Ultra-Efficient Python Wandleuchte bringt schlichtes Design und maximale Effizienz an Deine Fassade. Warmweißes Licht (2700K) sorgt für eine gemütliche, einladende Lichtstimmung am Hauseingang oder auf der Terrasse. Dank UltraEfficient LED-Technologie bleibt der Energieverbrauch dabei besonders niedrig – nachhaltig und kosteneffizient. Das robuste, anthrazitfarbene Gehäuse ist wetterfest konstruiert und übersteht Regen sowie Frost zuverlässig. Das dezente Design fügt sich harmonisch in jede Fassade ein. Effizient, wetterfest, stilvoll: Dein neuer Begleiter für die Außenbeleuchtung.

Technische Daten

Max. Wattage	3.8
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse II
Schutzart	IP44
Volt	230
Lumen	800
Kelvin	2700

Artikeldaten

EAN Artikel	8720169269170
Bestellnummer (EOC)	26917000
12NC	929004073401
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405119090
Herkunftsland	China

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.40
Artikel mit Verpackung / kg	0.48

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	22.0	8.0	17.0
Verpackung in cm (H/B/T)	23.0	18.0	9.5

Design/Materialausführ.

Material	Metall
Grundfarbe	Grau
Dimmeffekt	

Energieeffizienz

Kategorie	B
-----------	---

Inkl.

Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Verschiedenes

Typ	Wandleuchte
Kabellänge	0m
Höhenverstellbar	Nein



Ausstellungsdatum: 11.08.2026

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.