

AF 50

Der Luftreiniger AF 50 mit Lasersensorik, Automatikmodus, Display, H13- und Aktivkohlefiltration entfernt Krankheitserreger, Feinstaub, Allergene und Gerüche in Räumen von 50 bis 65 m².



Bestell-Nr. 1.024-822.0

- H13-Filtration mit beschichteter Aktivkohle
- Hoher Luftdurchsatz
- Lasersensor

Technische Daten		
EAN-Code		4054278899961
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Anschlussleistung	A	0,2
Geeignete Raumgröße	m²	50
Luftdurchsatz	m³/h	max. 520
Filtereffizienz nach Partikelgröße		0,3 µm >= 99,95 %
Gewicht ohne Zubehör	kg	7,7
Gewicht inkl. Verpackung	kg	8,8
Abmessungen (L × B × H)	mm	290 × 290 × 580

Ausstattung	
Dual-Filtersystem	■
Filterwechselanzeige	■
Anzeige der Luftqualität	■
Temperaturanzeige	■
Bedienung am Gerät mit Touchfunktion	■
Automatikmodus	■
Nachtmodus	■
Sperrfunktion	■
Timer-Funktion	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

* Empfohlene Raumgröße bezogen auf eine Deckenhöhe von 3 m und einen 3-fachen Luftaustausch pro Stunde bei Betrieb in höchster Leistungsstufe.



High Protect 13 Filter

- Neuer H13-Filter zur Entfernung von Krankheitserregern und Aerosolen.
- Zur Bindung von Gerüchen und chemischen Dämpfen.



Dual Air Inlet System

- Durch den beidseitigen Lufteinzug ist ein hoher Luftstrom gewährleistet.



Farbdisplay

- Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit u. -qualität, Filter- u. Gerätestatus.

ZUBEHÖR VON AF 50
1.024-822.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
AIR TREATMENT				
Filterset AF 50	1	2.863-078.0	Hohe Luftleistung und Effizienz: Das Ersatzfilterset für den Luftreiniger AF 50 besteht aus H13-Filtermaterial und hat einen antibakteriell beschichteten Aktivkohleanteil.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.