

# C11F44V050B

Kompaktleistungsschalter mit  
Differenzstromschutz ComPacT NSXm mit  
MicroLogic 4.1 VIGI 50A 4P 36kA/415V  
Sammelschiene



## Hauptmerkmale

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                                      | ComPacT neue Generation                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Produktname                                   | ComPacT NSXm neue Generation                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Baureihe                                      | ComPacT NSXm neue Generation                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kurzbezeichnung des Geräts                    | NSXm 63F                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Produkt- oder Komponententyp                  | Erdschluss-Leistungsschalter                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Geräteanwendung                               | Verteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beschreibung der Pole                         | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beschreibung der geschützten Pole             | 4D                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Neutralposition                               | Links                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [In] Bemessungsstrom                          | 50 A bei 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung               | 440 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Netzwerktyp                                   | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Netzwerkfrequenz                              | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eignung für Isolation                         | Ja entspricht IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nutzungskategorie                             | Kategorie A                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Icu] Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen | 85 KA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>36 KA Icu bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>35 KA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>15 KA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>10 KA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 |
| Leistungsstufe                                | F 36 kA 415 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Name des Auslösers                            | Micrologic 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Auslöser-Technologie                          | Elektronisch                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schutzfunktionen des Auslösers                | LSolR                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Steuerungstyp                                 | Kippschalter                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Montageart des Leistungsschalters             | Fixiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Zusatzmerkmale

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung                                 | 500 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit                          | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ics] Bemessungsbetriebs-Kurzschlussausschaltvermögen              | 85 KA bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>36 KA bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>30 KA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>10 KA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2<br>10 kA bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 |
| Mechanische Lebensdauer                                            | 20000 Zyklen                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Elektrische Lebensdauer                                            | 20000 Zyklen bei 440 V In/2<br>10000 Zyklen bei 440 V In<br>10000 Zyklen bei 690 V In/2<br>5000 Zyklen bei 690 V In                                                                                                                                                                    |
| Verlustleistung pro Pol                                            | 1,88 W                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Montagehalterung                                                   | Rückwand                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Montageposition                                                    | Horizontal und vertikal<br>Auf dem Rücken liegend                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anschluss auf der Oberseite                                        | Vorne                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anschluss auf der Unterseite                                       | Vorne                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anschlussklemmen                                                   | Presskabelschuh/Sammelschiene                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anschlussraster                                                    | 35 Mm mit Spreizhalter<br>27 mm ohne Spreizhalter                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9-mm-Raster                                                        | 12 Modul                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Auslöserleistung                                                   | 50 A bei 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme (thermischer Schutz) | 9 regelbare Einstellungen                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ir] Einstellbereich der Langzeitschutzaufnahme                    | 20 - 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [tr] Typ der Einstellung der Langzeitschutzverzögerung             | Fixiert                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [tr] Einstellbereich der Langzeitschutzverzögerung                 | 200 S bei 1,5 x Ir<br>8 S bei 6 x Ir<br>5 s bei 7,2 x Ir                                                                                                                                                                                                                               |
| Schutzeinstellung des Neutralleiters                               | 1 x Ir (4D)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Thermischer Speicher                                               | 20 Minuten vor und nach der Auslösung                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Isd] Typ der Einstellung des Kurzzeitschutzes                     | 9 regelbare Einstellungen                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Isd] Einstellbereich des Kurzzeitschutzes                         | 1,5 - 10 x Ir                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [tsd] Typ der Einstellung der Kurzzeitschutzverzögerung            | Fixiert                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [li] Typ der Einstellung des unverzögerten Kurzschlusschutzes      | Fixiert                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [li] Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlusschutzes          | 750 A                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Erdschlusschutz                                                    | Integriert                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Erdschluss-Schutzklasse                                            | Klasse A<br>Klasse AC                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [IΔn] Typ der Erdschlusschutz Empfindlichkeitseinstellung          | Einstellbar                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [IΔn] Einstellbereich der Empfindlichkeit des Erdschlusschutzes    | 30 MA<br>100 MA<br>300 MA<br>500 MA<br>1 A<br>3 A<br>5 A                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erdschlussempfindlichkeit                                              | 30 MA für Klasse A<br>100 MA für Klasse A<br>300 MA für Klasse A<br>500 MA für Klasse A<br>1 A für Klasse A<br>30 MA für Klasse AC<br>100 MA für Klasse AC<br>300 MA für Klasse AC<br>500 MA für Klasse AC<br>1 A für Klasse AC<br>3 A für Klasse AC<br>5 A für Klasse AC |
| [Δt] Typ der Erdschlussschutz<br>Zeitverzögerungseinstellung           | Einstellbar                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Δt] Einstellbereich für die Zeitverzögerung des<br>Erdschlussschutzes | 0 Ms<br>60 Ms<br>150 Ms<br>500 Ms<br>1000 ms                                                                                                                                                                                                                              |
| Anzahl der Steckplätze für elektrische<br>Hilfseinrichtungen           | 1 Steckplatz (Steckplätze) für Hilfsschalter OF<br>1 Steckplatz (Steckplätze) für Alarmschalter SD<br>1 Steckplatz (Steckplätze) für Spannungsauslösung MN oder MX                                                                                                        |
| Lokale Signalisierung                                                  | Kennbit (grün) für Hilfsschalter vorhanden                                                                                                                                                                                                                                |
| Breite (B)                                                             | 108 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Höhe (H)                                                               | 144 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tiefe (T)                                                              | 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produktgewicht                                                         | 1,63 kg                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Farbe                                                                  | Grau (RAL 7016)                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Montage

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Normen                           | EN/IEC 60947                                                |
| Verschmutzungsgrad               | 3 entspricht IEC 60664-1                                    |
| Schutzart (IP)                   | IP40 entspricht IEC 60529                                   |
| Schutzart (IK)                   | IK07 entspricht IEC 62262                                   |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...70 °C                                                 |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...85 °C                                                 |
| Relative Luftfeuchtigkeit        | 0...95 %                                                    |
| Betriebshöhe                     | 2.000 m ohne Leistungsminderung<br>5.000 m mit Unterlastung |

## Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 13,0 cm  |
| VPE 1 Breite  | 16,0 cm  |
| VPE 1 Länge   | 19,0 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 1,831 kg |
| VPE 2 Art     | S03      |
| VPE 2 Menge   | 4        |
| VPE 2 Höhe    | 30,0 cm  |
| VPE 2 Breite  | 30,0 cm  |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 7,765 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                        |
| REACH-Verordnung                    |  REACH-Deklaration        |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform mit Ausnahmen                                                                                        |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                           |
| RoHS-Richtlinie für China           |  RoHS-Erklärung Für China |

|                                 |                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja                        |
| Umweltproduktdeklaration        |  Produktumweltprofil      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil     |  Entsorgungsinformationen |
| Enthält Halogene                | Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen                                                                 |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|