

ALTPU 120/15XK-ELS

Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Aluminium-Radkörper, elektrisch leitfähig, spurlos

EAN 4047526316365

ID 902865

Zolltarifnummer 87169090



Rad:

- hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 92 Shore A
- geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- sehr abriebfest
- Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei

Sonstige Eigenschaften:

- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +134 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C, bei reduzierter Geschwindigkeit
- **autoklaventauglich**
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) $\leq 10^4 \Omega$



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	120 mm
Radbreite	⊥	32 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	120 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	300 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Achsloch-Ø (d)		15 mm
Nabenlänge (T1)	⋈	32 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		134 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,5 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✗
Antistatisch	⚡	✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend	⚡	✓
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✓
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✓

Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ □ gut

