



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Beschreibung der Montageplatte	Sammelschiene
Installiertes Gerät	FuPacT: fixiert ISFL160 - Steuerung: Griff Sicherungshalter - vertikal Installation FuPacT: fixiert ISFL250 - 630 - Steuerung: Griff Sicherungshalter - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	10 3P: fixiert ISFL160 vertikal Anlage 5 3P: fixiert ISFL250 - 630 vertikal Anlage
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	24 Module: ISFL160, rückseitiger Anschluss an Sammelschiene in 650 mm breitGehäuse 24 Module: ISFL250 - 630, rückseitiger Anschluss an Sammelschiene in 650 mm breitGehäuse
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	70 mm
Höhe	625 mm
Tiefe	365 mm
Produktgewicht	5,06 kg
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse FuPacT ISFL160 fixiert Griff Sicherungshalter vertikal 3P 10 rückseitiger Anschluss an Sammelschiene 24 512,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse FuPacT ISFL250 - 630 fixiert Griff Sicherungshalter vertikal 3P 5 rückseitiger Anschluss an Sammelschiene 24 512,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,0 cm
VPE 1 Breite	12,0 cm
VPE 1 Länge	68,0 cm
VPE 1 Gewicht	4,883 kg
VPE 2 Art	P12

VPE 2 Menge	54
VPE 2 Höhe	69,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	275,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------