

BH-DSPK 101K-1

Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, Doppel-Spurkranz-Rad aus Vollstahl

EAN 4047526331313
ID 331314
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie BH

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte

Rad: Serie DSPK

- Vergütungsstahl, Härte 190–230 HB

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +120 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
- Räder mit breiter Lauffläche, die den Einsatz auch außerhalb der Laufschienen erlauben

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	100 mm
Radbreite	⏏	40 mm
Einstichbreite (B)	⏏	20 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⏏	600 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⏏	1.500 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⏏	140 mm
Plattengröße	⏏	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	⏏	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	⏏	9 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		120 °C
Belagshärte		190–230 HB
Stückgewicht	⏏	2,7 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⏏	✗
Elektrisch ableitend	⏏	✓
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	⏏	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗



Belagshärte

■■■■■ 190–230 HB

Rollwiderstand

■■■■■ hervorragend

Verschleißresistenz

■■■■■ hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■■■■■ ausreichend

