

## BH-PO 160K-FS

**Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Fußschutz aus Stahl, Rad aus Polyamid**

**EAN** 4047526235451  
**ID** 742379  
**Zolltarifnummer** 87169090



**Gehäuse: Serie BH**

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte

**Rad: Serie PO**

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

**Sonstige Eigenschaften:**

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

**Technische Daten:**

|                              |   |                |
|------------------------------|---|----------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 160 mm         |
| Radbreite                    | ⊥ | 50 mm          |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖ | 450 kg         |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 1.125 kg       |
| Lagerart                     | ☉ | Kugellager     |
| Gesamthöhe (H)               | ⊕ | 202 mm         |
| Plattengröße                 | 📏 | 140 x 110 mm   |
| Schraublochentfernung        | 📏 | 105 x 75–80 mm |
| Schraubloch-Ø                | 📏 | 11 mm          |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C         |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 80 °C          |
| Belagshärte                  |   | 70 Shore D     |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 2,6 kg         |
| Spurlos                      |   | ✓              |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✓              |
| Antistatisch                 | ⚡ | ✗              |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ✗              |
| Korrosionsbeständig          |   | ✗              |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ✗              |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✗              |
| Autoklaventauglich           |   | ✗              |
| Waschmaschinentauglich       |   | ✗              |



**Belagshärte**

■■■■■ 70 Shore D

**Rollwiderstand**

■■■■■ hervorragend

**Verschleißresistenz**

■■■■■ gut

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

■■■■■ befriedigend

