

BK-ALB 125K-1

Stahlblech-Bockrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Aluminium-Radkörper

EAN 4047526349677

ID 921155

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie BK

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie ALB

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A, Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☺ 125 mm
Radbreite	⏏ 40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖ 350 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖ 875 kg
Lagerart	☉ Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀ 155 mm
Plattengröße	📏 100 x 85 mm
Schraublochentfernung	📏 80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	🔧 9 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	70 °C
Belagshärte	92 Shore A
Stückgewicht	⚖ 1 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✓
Antistatisch	⚡ ✗
Elektrisch ableitend	⚡ ✗
Korrosionsbeständig	✗
Hitzebeständig	🔥 ✗
Laufbelag hydrolysebeständig	✓
Autoklaventauglich	✗
Waschmaschinentauglich	✗

Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ □ □ gut

