



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Verteilerblock
Produktname	Linergy DP
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse PrismaSeT Prisma PH Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Schutzart (IP)	IPxx B

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Montageplatte DIN-Schiene
Installiertes Gerät	EasyPact: fixiert CVS100 - 250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS100 - 250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS100 - 250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS100 - 250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS100 - 250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPact: fixiert CVS100 - 250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation EasyPact: fixiert CVS100 - 250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPact: fixiert CVS100 - 250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: fixiert INS250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS250 - Steuerung: seitlicher Griff - vertikal Installation ComPact: fixiert INV100 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: fixiert INV100 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INV160 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: fixiert INV160 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INV200 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: fixiert INV200 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INV250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: fixiert INV250 - Steuerung: seitlicher Griff - vertikal Installation ComPact: fixiert INV250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert NSX100 - 250 und Amperemeter ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX100 - 250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX100 - 250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX100 - 250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX100 - 250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX100 - 250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPact: steckbar NSX100 - 250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX100 - 250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: fixiert NSX100 - 250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: fixiert NSX100 - 250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert NSX100 - 250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	4P
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	690 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	750 V AC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
Nennbetriebsstrom I _e	250 A bei 40 °C
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit	8,5 kA für 1 s
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom	30 kA
I ² t bei Aktivierung	72250000 A².s
Anschlüsse - Klemmen	Versorgung: direkter Anschluss 120 mm² Verteilung: Federklemme (Phase) , 6 x 4...10 mm² (flexibel) Verteilung: Federklemme (Phase) , 3 x 6...16 mm² (flexibel) Verteilung: Federklemme (Phase) , 6 x 4...10 mm² (fest) Verteilung: Federklemme (Phase) , 3 x 6...16 mm² (fest)
Höhe	140 mm
Breite	140 mm

Tiefe	64 mm
Produktgewicht	0,96 kg
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)

Montage

Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Glühdrahtbeständigkeit	960 °C entspricht IEC 60695-2-11
Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, Innengehäuse IEC 61439-2, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...55 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,500 cm
VPE 1 Breite	14,500 cm
VPE 1 Länge	15,500 cm
VPE 1 Gewicht	946,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	15,500 cm
VPE 2 Breite	29,000 cm
VPE 2 Länge	33,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,480 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	200
VPE 3 Höhe	93,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	60,000 cm
VPE 3 Gewicht	201,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------