



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Kamm-schiene
Montagemodus	Horizontal
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Leitungen	3L + N
Länge in 18-mm-Modulen	12

Zusatzmerkmale

Anzahl der Wege	4-polig N + 3 L (symmetrisch)
Polkonfiguration für 1-Weg	1 x 3P + N 1 x 3P 3 x 1P + N
Anschlussraster	9 mm zwischen Phase und Neutral 18 mm zwischen Phasen
Anschlussstyp	Zinke
Abstand zwischen den Polen	54 mm
Beschriftung	N L1 N L2 N L3
Isolation	Isoliert
Gerätedarstellung	Ablängbar
Geliefertes Zubehör	End-pieces Zahnabdeckungen
Nennbetriebsstrom Ie	80 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC Ph/N 400 V AC Ph/Ph
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	440 V AC entspricht IEC 61439-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Montageort	Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster	24
Höhe	32 mm
Breite	218 mm
Tiefe	28 mm
Produktgewicht	150 g
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 C40 Vigī Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti9 iDPN Vigī Multi 9 Multi 9 N40 Multi 9 Multi 9 N40 Vigī Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti9 iCV40 Acti9 Vigī iCG40 Acti9 Acti9 iLD40

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Montage

Normen	EN/IEC 60439-1
Feuerbeständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht EN/IEC 60439-1
Schutzart (IP)	IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,200 cm
VPE 1 Breite	2,800 cm
VPE 1 Länge	27,600 cm
VPE 1 Gewicht	148,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	7,000 cm
VPE 2 Breite	16,500 cm
VPE 2 Länge	31,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,862 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	600
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	107,500 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------