

BX-POTHS 125XKA

Edelstahl-Bockrolle mit Anschraubplatte, Rad mit weichem thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein

EAN 4047526353377

ID 937243

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie BX

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig

Rad: Serie POTHS

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 80 Shore A, Farbe blau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

- mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉ 125 mm
Radbreite	⌞ 40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖ 250 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖ 625 kg
Lagerart	☉ Kugellager (C)
Gesamthöhe (H)	⌀ 150 mm
Plattengröße	☐ 100 x 85 mm
Schraublochentfernung	☐ 80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	⌀ 9 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	70 °C
Belagshärte	80 Shore A
Stückgewicht	⚖ 0,8 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✓
Antistatisch	☒ ✗
Elektrisch ableitend	☒ ✗
Korrosionsbeständig	✓
Hitzebeständig	☒ ✗
Laufbelag hydrolysebeständig	✗
Autoklaventauglich	✗
Waschmaschinentauglich	✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ □ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

