



KGS 216 M mit Maschinenständer KSU 251

- Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit Zugfunktion - leicht, präzise, anwenderfreundlich
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
- Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
- Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Sägeblattneigung von -2 bis 47°, somit für Hinterschnitte geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
- Schnellspannzwinde zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

| Bestell-Nr. EAN-Code | 691213000 4061792226081 |
|------------------------------------|----------------------------|
| Abmessungen | 710 x 476 x 512 mm |
| Auflagefläche | 345 x 730 mm |
| Max. Schnittbreite 90°/45° | 305 / 215 mm |
| Max. Schnitttiefe 90°/45° | 70 / 40 mm |
| Schnittkapazität 90°/90° | 305 x 70 mm |
| Schnittkapazität 45°/45° | 215 x 40 mm |
| Drehtellereinstellung links/rechts | 50 / 50 ° |
| Sägeblattneigung links/rechts | 47 / 2 ° |
| Sägeblatt | 216 x 30 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1200 W |
| Nennaufnahmeleistung S1 100% | 1200 W |
| Nennaufnahmeleistung S6 20% | 1500 W |
| Leerlaufdrehzahl | 5000 /min |
| Drehzahl bei Nennlast | 3750 /min |
| Schnittgeschwindigkeit | 57 m/s |
| Gewicht | 13.4 kg |
| Kabellänge | 2 m |

Lieferumfang

Sägeblatt "Precision cut wood - classic" 216x30 Z40, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack, Maschinenständer KSU 251