



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|------------|
| Kompatible Produktfamilie | PacDrive 3 |
| Produkt- oder Komponententyp | Servomotor |
| Kurzbezeichnung des Geräts | SH3 - ..P |

Zusatzmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Max. mechanische Geschwindigkeit | 6000 U/min |
| [UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung | 115 - 480 V |
| Anzahl der Netzphasen | 3 Phasen |
| Dauerstrom im Stillstand | 6,2 A |
| Dauermoment im Stillstand | 10 Nm bei 115-480 V 3 Phasen |
| Dauerleistung | 2500 W |
| Spitzenmoment im Stillstand | 40,5 Nm bei 115-480 V 3 Phasen |
| Nennleistung am Ausgang | 1490 W bei 230 V Einzelphase 2480 W bei 400 V 3 Phasen 2480 W bei 480 V 3 Phasen |
| Nenn Drehmoment | 9,5 Nm bei 230 V Einzelphase 7,9 Nm bei 400 V 3 Phasen 6,9 Nm bei 480 V 3 Phasen |
| Nenn Drehzahl | 1500 U/Min bei 230 V Einzelphase 3000 U/Min bei 400 V 3 Phasen 3600 r/min bei 480 V 3 Phasen |
| Maximaler Strom Irms | 32,3 A |
| Wellenende | Passfeder |
| Wellendurchmesser | 24 mm |
| Wellenlänge | 50 mm |
| Breite Passfeder | 8 mm |
| Schutzart (IP) | IP65 Motor: conforming to EN/IEC 60034-5 IP54 Wellenlager ohne Wellendichtungsring: conforming to EN/IEC 60034-5 |
| Typ des Encoders | Absolute multiturn Hiperface DSL |
| Auflösung Geschwindigkeitsfeedback | 262144 points/turn x 4096 turns |
| Haltebremse | Mit |
| Haltemoment | 12 Nm |
| Montagehalterung | Internationaler Standardflansch |
| Motorflanschgröße | 100 mm |
| Elektrische Verbindung | Rotatable right angled connector |
| Drehmomentkonstante | 1,62 Nm/A bei 120 °C |
| Gegen-EMK konstant | 103 V/krpm bei 20 °C |
| Anzahl Motorpole | 4 |
| Rotorträgheit | 5,245 kg.cm ² |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Statorwiderstand | 1,8 Ohm |
| Statorinduktivität | 13 mH |
| Maximale Radialkraft Fr | 115 N bei 2000 U/min 100 N bei 3000 U/min 145 N bei 1000 U/min |
| Max. Axialkraft Fa | 20 N |
| Bremszugkraft | 18 W |
| Kühlungstyp | Lüftelos mit Konvektion |
| Länge | 307,5 mm |
| Zentrieren des Bunddurchmessers | 95 mm |
| Zentrierbundtiefe | 3,5 mm |
| Anzahl der Montagebohrungen | 4 |
| Durchmesser der Montagebohrungen | 9,0 mm |
| Kreisdurchmesser der Montagebohrungen | 115 mm |
| Produktgewicht | 9,8 kg |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 26,0 cm |
| VPE 1 Breite | 20,0 cm |
| VPE 1 Länge | 59,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 11,1 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| PVC-frei | Ja |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|