



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CE
Produkt- oder Komponententyp	Luft-/Wasser-Kühlgerät
Montagetyp	Auf der Oberseite des Gehäuses
Kühlleistung	2500 W

Zusatzmerkmale

Druck	5 bar für Wasser
Druckabfall	0,3 bar
Wasserfluss	Innere Beschaltung: 500 l/h
Durchflussmenge	Äußere Beschaltung: 750 m3/h
Steuerungstyp	Thermostat
Temperaturinstellungsbereich	20...46 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	1...70 °C außerhalb des Schranks: 20...60 °C im Schrank:
Kontrollflüssigkeit	Wasser
Typ des Flüssigkeitsanschlusses	G 1/2" (Buchse)
Eingangsspannung	230 V 50/60 Hz
[In] Bemessungsstrom	0,3 A
Leistungsaufnahme in W	65 W
Höhe	Extern: 270 mm
Breite	Extern: 400 mm
Tiefe	Extern: 542 mm
Produktgewicht	19 kg
Schallpegel	58 dB entspricht EN/ISO 3746
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz: T 2 A
Material	Stahl
Farbe	Grau (RAL 7035)

Montage

Schutzzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529 (nach innerer Beschaltung) IP55 entspricht IEC 60529 (nach äußerer Beschaltung)
Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien	2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit 2006/42/EC - Maschinenrichtlinie 2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
Normen	EN 60335-2-40 EN 60335-1 EN 60204-1 EN/ISO 12100

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	38,000 cm
VPE 1 Breite	46,500 cm
VPE 1 Länge	59,000 cm
VPE 1 Gewicht	19,437 kg
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	75,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	46,874 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltpunktdekleration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------