

Produktdatenblatt

Eigenschaften

NSYCEW6K

ClimaSys Luft-/Wasser-Kühlgerät 6000 W Schaltschrankseiten



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CE
Produkt- oder Komponententyp	Luft-/Wasser-Kühlgerät
Montagetyp	Gehäuseseiten
Kühlleistung	6000 W

Zusatzmerkmale

Druck	8 bar für Wasser
Druckabfall	0,5 bar
Wasserfluss	Innere Beschaltung: 800 l/h
Durchflussmenge	Äußere Beschaltung: 1450 m3/h
Steuerungstyp	Thermostat
Temperaturinstellungsbereich	20...46 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	1...70 °C außerhalb des Schranks: 20...60 °C im Schrank:
Kontrollflüssigkeit	Wasser
Typ des Flüssigkeitsanschlusses	G 1/2" (Buchse)
Eingangsspannung	230 V 50/60 Hz
[In] Bemessungsstrom	0,71 A
Leistungsaufnahme in W	160 W
Höhe	Extern: 1500 mm
Breite	Extern: 450 mm
Tiefe	Extern: 163 mm
Produktgewicht	40 kg
Schallpegel	69 dB entspricht EN/ISO 3746
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz: T 2 A
Material	Stahl
Farbe	Grau (RAL 7035)

Montage

Schutzzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529 (nach innerer Beschaltung) IP55 entspricht IEC 60529 (nach äußerer Beschaltung)
Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien	2006/42/EC - Maschinenrichtlinie 2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie 2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
Normen	EN 60204-1 EN 60335-1 EN/ISO 12100 EN 60335-2-40

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	150,0 cm
VPE 1 Breite	16,3 cm
VPE 1 Länge	45,0 cm
VPE 1 Gewicht	40,0 kg
VPE 2 Art	P2M
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	120 cm
VPE 2 Breite	200 cm
VPE 2 Länge	113 cm
VPE 2 Gewicht	197 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltpunktdekleration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------