



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Baureihe | Spacial |
| Zubehör / Teilkategorie | Installationszubehör |
| Produkt- oder Komponententyp | Feste Rinne |
| Anwendung | Mehrzweck |
| Nennmaße des Gehäuses | -B: 800 mmT: 400 mm |
| Montagehalterung | Direkt am Schrankgerüst 40 mm Traversen |
| Kompatible Produktfamilie | Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM |
| Geräteaufbau | 1 Ablagefach, fest eingebaut Befestigungselemente |
| Menge pro Satz | Satz à 1 |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------|--|
| Material | Stahl |
| Farbe | Grau (RAL 7035) |
| Oberflächenbeschaffenheit | Epoxid-Polyester-Pulver |
| Anpassung | Tiefenverstellbar in Schritten à 25 mm |
| Max. Last | 150 kg gleichmäßig verteilt |
| Höhe | 30 mm |
| Breite | 682 mm |
| Tiefe | 290 mm |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 3 cm |
| VPE 1 Breite | 31 cm |
| VPE 1 Länge | 70 cm |
| VPE 1 Gewicht | 3,224 kg |
| VPE 2 Art | PAM |
| VPE 2 Menge | 50 |
| VPE 2 Höhe | 100 cm |
| VPE 2 Breite | 100 cm |
| VPE 2 Länge | 120 cm |
| VPE 2 Gewicht | 174 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------------------------|--|
| REACH-Verordnung |  REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China |  RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
