

Produktdatenblatt

Eigenschaften

NSYPLA754G

Polyestergehäuse bodenst. PLA komplett abgedichtet 750x500x420mm IP65, Volltüren



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Baureihe | Thalassa |
| Produktname | Thalassa PLA |
| Gehäusetyp | Mehrzweck |
| Produkt- oder Komponententyp | Geeignetes Gehäuse |
| Version | PLA |
| Nennhöhe | 750 mm |
| Nennbreite | 500 mm |
| Nenntiefe | 420 mm |
| Gehäusemontage | Bodenstehend |
| Geräteaufbau | 1 oberer Teil 1 unterer Teil 2 Seitenteil 1 Rückplatte 1 Tür |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------------|---|
| Gehäusetyp | Abgedichtetes Ober- und Unterteil mit Seitenteilen montiert |
| Türtyp | Einfach Frontseite |
| Anzahl der Türen | 1 Tür(en) |
| Türöffnungsseite | Reversibel (120 °) |
| Schlosstyp | 2-Punkt-Verriegelung, 5 mm-Doppelschiene |
| Zugänglichkeit für den Betrieb | Vorne Rückseite |
| Abnehmbare Teile | Tür durch Scharniere Rückplatte durch Befestigungselement |
| Material | Polyester mit Glasfaser verstärkt |
| Farbe | Grau (RAL 7035) |
| Normen | UL 508 A IEC 62208 |
| Schutzart (NEMA) | NEMA 3 NEMA 2 NEMA 3S NEMA 12 NEMA 5 NEMA 13 NEMA 3R NEMA 3X NEMA 1 |
| Produktzertifizierungen | Veritas[RETURN]UL/cUL-gelistet[RETURN]DNV Marine |
| Elektrische Isolationsklasse | Klasse II |

Montage

| | |
|----------------------------------|--|
| Schutzart (IP) | IP65 entspricht IEC 60529 (komplett abgedichtet) |
| Schutzart (IK) | IK10 entspricht IEC 62262 (einfache Tür) |
| Feuerbeständigkeit | 960 °C entspricht IEC 62208 |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -35...90 °C |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 45,0 cm |
| VPE 1 Breite | 52,4 cm |
| VPE 1 Länge | 74,6 cm |
| VPE 1 Gewicht | 19,2 kg |
| VPE 2 Art | PAM |
| VPE 2 Menge | 8 |
| VPE 2 Höhe | 165,5 cm |
| VPE 2 Breite | 100,0 cm |
| VPE 2 Länge | 120,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 166,0 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung |  REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China |  RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |
| Umweltproduktdeklaration |  Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|