

L-GSPO 60K-RA

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'Radstop', Schwerlast-Rad aus Gusspolyamid

EAN 4047526359928

ID 937228

Zolltarifnummer 83022000



Gehäuse: Serie L

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie GSPO

- hochwertiges Gusspolyamid, reaktionsgegossen, bruchfest, Härte 80 Shore D, Farbe natur-beige

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
- Prüfung nach DIN EN 12530 mit verlängerten Pausenzeiten, um thermische Überbeanspruchung zu vermeiden

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	60 mm
Radbreite	32 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	250 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h	250 kg
Tragfähigkeit (statisch)	625 kg
Lagerart	Kugellager
Gesamthöhe (H)	80 mm
Plattengröße	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	9 mm
Ausladung (F)	35 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	70 °C
Belagshärte	80 Shore D
Stückgewicht	0,7 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✓
Antistatisch	✗
Elektrisch ableitend	✗
Korrosionsbeständig	✗
Hitzebeständig	✗



Belagshärte

80 Shore D

Rollwiderstand



hervorragend

Verschleißresistenz

sehr gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

befriedigend



Laufbelag hydrolysebeständig	×
Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×