

LKDB-PUA 50G-P20

Kunststoff-Doppel-Lenkrolle, Farbe schwarz, mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper

EAN 4047526122881
ID 842675
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LKDB

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- hochwertige Kunststoff-Gleitlagerung im Drehkranz
- Farbe schwarz RAL 9005

Rad: Serie PUA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 92 Shore A, Farbe schwarz, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz RAL 9005

Sonstige Eigenschaften:

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Rollen sind nicht für Bürostühle zugelassen.



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☞	50 mm
Radbreite	⏏	12 mm
Anzahl Räder		2
Rollengesamtbreite	⌀	51 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⚖	50 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	125 kg
Lagerart	⊙	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	⏏	66 mm
Plattengröße	⏏	38 x 38 mm
Schraublochentfernung	⏏	25 x 25 / 27 x 27 mm
Schraubloch-Ø	⏏	5.2 mm
Ausladung (F)	⏏	20 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,1 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	⚡	✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗

Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 92 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ gut

