

LKDB-PUA 75G-ELS-P23

Kunststoff-Doppel-Lenkrolle, Farbe schwarz, mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, elektrisch leitfähig, spurlos

EAN 4047526155971

ID 849806

Zolltarifnummer 83022000



Gehäuse: Serie LKDB

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- hochwertige Kunststoff-Gleitlagerung im Drehkranz
- Farbe schwarz RAL 9005

Rad: Serie PUA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 98 Shore A, Farbe schwarz, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz RAL 9005

Sonstige Eigenschaften:

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Rollen sind nicht für Bürostühle zugelassen.

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	75 mm
Radbreite	15 mm
Anzahl Räder	2
Rollengesamtbreite	55 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	75 kg
Tragfähigkeit (statisch)	115 kg
Lagerart	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	88 mm
Plattengröße	60 x 60 mm
Schraublochentfernung	40 x 40 / 46 x 46 mm
Schraubloch-Ø	6.2 mm
Ausladung (F)	24 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	70 °C
Belagshärte	98 Shore A
Stückgewicht	0,2 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✓
Korrosionsbeständig	✗
Hitzebeständig	✗
Autoklaventauglich	✗
Waschmaschinentauglich	✗



Belagshärte

98 Shore A

Rollwiderstand

sehr gut

Verschleißresistenz

sehr gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

gut

