

LKDGX-PATH 125XK-FI-ZAX55

Kunststoff-Doppelrolle Blickle MOVE, rostfrei, Farbe silbergrau, mit Zapfen, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper

EAN 4047526214432

ID 872929

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LKDGX

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- zwei beidseitig abgedichtete rostfreie Rillenkugellager im Drehkranz
- mit rostfreiem Stahl-Einsteckzapfen, verschraubt und gesichert
- Farbe silbergrau RAL 7001
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- modernes, formschönes Design

Rad: Serie PATH

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau RAL 7001

Sonstige Eigenschaften:

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Lenkrolle mit Feststeller "stop-fix" standardmäßig mit Kickhebel für ein einfaches Lösen

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	125 mm
Radbreite	⊥	20 mm
Anzahl Räder		2
Rollengesamtbreite	⌀	80 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⊞	125 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	315 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀	130 mm
Zapfen-Ø	⊥	22 mm
Zapfenlänge	⊥	45 mm
Ø Querbohrung	⊥	M8
Position Querbohrung	⊥	20 mm
Ausladung (F)	⌀	40 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		94 Shore A
Stückgewicht	⊞	0,9 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⊞	✗
Elektrisch ableitend	⊞	✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ □ 94 Shore A

Rollwiderstand


■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ □ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ gut



Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig	§	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×
Waschmaschinentauglich		×

