Produktdatenblatt

LKDGX-PATH 125XK-GSX10

Kunststoff-Doppelrolle Blickle MOVE, rostfrei, Farbe silbergrau, mit Gewindestift, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper

EAN 4047526214395
ID 872915
Zolltarifnummer 87169090

Made in Germany

BLICKLE DESIGN LINE

Gehäuse: Serie LKDGX
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- zwei beidseitig abgedichtete rostfreie Rillenkugellager im Drehkranz
- Rückenloch
- Farbe silbergrau RAL 7001
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- modernes, formschönes Design

Rad: Serie PATH
- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau RAL 7001

Sonstige Eigenschaften:
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Belagshärte
94 Shore A

Rollwiderstand
sehr gut

Verschleißresistenz
gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch
gut

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		125 mm
Radbreite		20 mm
Anzahl Räder		2
Rollengesamtbreite		80 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h		125 kg
Tragfähigkeit (statisch)		315 kg
Lagerart		Kugellager
Gesamthöhe (H)		130 mm
Stiftlänge		20 mm
Gewinde		M10
Ausladung (F)		40 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		94 Shore A
Stückgewicht		0,7 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch		✗
Elektrisch ableitend		✗
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig		✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗



Waschmaschinentauglich		✕