

LKDH-PATH 100K-ZA55

Kunststoff-Doppelrolle Blickle MOVE, in Sonderbauhöhe, Farbe grauweiß, mit Zapfen, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper

EAN 4047526354619

ID 935528

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LKDH

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- zwei beidseitig abgedichtete Rillenkugellager im Drehkranz
- galvanisch verzinkter, blau passivierter Stahl-Einsteckzapfen (Cr6-frei), verschraubt und gesichert
- Farbe grauweiß RAL 9002
- modernes, formschönes Design
- in Sonderbauhöhe

Rad: Serie PATH

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe grauweiß RAL 9002

Sonstige Eigenschaften:

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	100 mm
Radbreite	⊥	18 mm
Anzahl Räder		2
Rollengesamtbreite	⌀	71 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⬆	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⬆	250 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀	121 mm
Zapfen-Ø	⊥	22 mm
Zapfenlänge	⊥	45 mm
Ø Querbohrung	⊥	M8
Position Querbohrung	⊥	20 mm
Ausladung (F)	⌀	31 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		94 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,6 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗



Belagshärte

 94 Shore A

Rollwiderstand


 sehr gut

Verschleißresistenz

 gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 gut



Hitzebeständig	☒	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×
Waschmaschinentauglich		×

