

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# NSYPLA7124G

Polyestergehäuse bodenst. PLA komplett abgedichtet 750x1250x420mm IP65, Volltüren



### Hauptmerkmale

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Baureihe                     | Thalassa   |
| Produktname                  | Thalassa PLA   |
| Gehäusetyp                   | Mehrzweck  |
| Produkt- oder Komponententyp | Geeignetes Gehäuse   |
| Version                      | PLA  |
| Nennhöhe                     | 750 mm   |
| Nennbreite                   | 1250 mm  |
| Nenntiefe                    | 420 mm   |
| Gehäusemontage               | Bodenstehend   |
| Geräteaufbau                 | 1 oberer Teil<br>1 unterer Teil<br>2 Seitenteil<br>2 Tür<br>2 Rückplatte |

### Zusatzmerkmale

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Gehäusetyp                     | Abgedichtetes Ober- und Unterteil mit Seitenteilen montiert  |
| Türtyp                         | Einfach Frontseite   |
| Anzahl der Türen               | 2 Tür(en)  |
| Türöffnungsseite               | Rechts und links (120 °)                                     |
| Schlosstyp                     | 2-Punkt-Verriegelung, 5 mm-Doppelschiene                     |
| Zugänglichkeit für den Betrieb | Vorne<br>Rückseite   |
| Abnehmbare Teile               | Tür durch Scharniere<br>Rückplatte durch Befestigungselement |
| Material                       | Polyester mit Glasfaser verstärkt                            |
| Farbe                          | Grau (RAL 7035)  |
| Normen                         | IEC 62208<br>UL 508 A  |
| Schutzart (NEMA)               | NEMA 1<br>NEMA 2<br>NEMA 13<br>NEMA 12                       |
| Produktzertifizierungen        | Veritas[RETURN]UL/cUL-gelistet[RETURN]DNV Marine             |
| Elektrische Isolationsklasse   | Klasse II  |

### Montage

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Schutzart (IP)                   | IP65 entspricht IEC 60529 (komplett abgedichtet) |
| Schutzart (IK)                   | IK10 entspricht IEC 62262 (einfache Tür)         |
| Feuerbeständigkeit               | 960 °C entspricht IEC 62208                      |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -35...90 °C                                      |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 76,0 cm   |
| VPE 1 Breite  | 128,0 cm  |
| VPE 1 Länge   | 48,0 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 43,438 kg |
| VPE 2 Art     | PAL       |
| VPE 2 Menge   | 4         |
| VPE 2 Höhe    | 130 cm    |
| VPE 2 Breite  | 100 cm    |
| VPE 2 Länge   | 167 cm    |
| VPE 2 Gewicht | 161 kg    |

## Nachhaltigkeit

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt  |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>        |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  |
| Quecksilberfrei                     | Ja   |
| RoHS-Richtlinie für China           |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a> |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  Ja                                       |
| Umweltproduktdeklaration            |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>      |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich  |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|