

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# NSYS3X4320H

SPACIAL S3X Edelstahl 316L, Scotch Brite®-Oberfläche, H400xB300xT200mm.



### Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial S3X
Gehäusetyp	Mehrzweck
Kategorie	Kompaktgehäuse
Nennhöhe	400 mm
Nennbreite	300 mm
Nenntiefe	200 mm
Produkteinbau	Wandmontage
Geräteaufbau	1 Gehäuse 1 Schloss: Tür 1 Tür

### Zusatzmerkmale

Gehäusetyp	Einteiliges Gehäuse, cross-shaped structure Gutter shaped front rail
Türtyp	Einfach
Anzahl der Türen	Vorderseite: 1 Tür(en)
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Schlosstyp	3-mm-Doppelschienenverriegelung
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte	Ohne Durchführungsplatte
Zugänglichkeit für den Betrieb	Vorne
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere
Material	Schloss: Zamak Scharnier: edelstahlfarben Körper und Tür: Edelstahl 316L
Oberflächenbeschaffenheit	Körper und Tür: Scotch-Brite® brushed Schloss: verchromt
Produktgewicht	5,594 kg

### Montage

Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	CAN/CSA 22[RETURN]JUL 508 Typ A
Schutzzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
Umgebungseigenschaften	Korrosiv Spezifische Hygiene

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	22 cm
VPE 1 Breite	31,5 cm
VPE 1 Länge	41,5 cm
VPE 1 Gewicht	5,594 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	64

VPE 2 Höhe	181 cm
VPE 2 Breite	100 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	371 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------