

LPA-GSP0 35K-RA

**Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'Radstop',
Schwerlast-Rad aus Gusspolyamid**

EAN 4047526367541
ID 937380
Zolltarifnummer 83022000



Gehäuse: Serie LPA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie GSP0

- hochwertiges Gusspolyamid, reaktionsgegossen, bruchfest, Härte 80 Shore D, Farbe natur-beige

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
- Prüfung nach DIN EN 12530 mit verlängerten Pausenzeiten, um thermische Überbeanspruchung zu vermeiden

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	35 mm
Radbreite	⌈⌋	28 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⌈⌋	100 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⌈⌋	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⌈⌋	250 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀	52 mm
Plattengröße	⌈⌋	60 x 60 mm
Schraublochentfernung	⌈⌋	38 x 38 / 48 x 48 mm
Schraubloch-Ø	⌈⌋	6.2 mm
Ausladung (F)	☉	15 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		80 Shore D
Stückgewicht	⌈⌋	0,2 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⌈⌋	✗
Elektrisch ableitend	⌈⌋	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	⌈⌋	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 80 Shore D

Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend



Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×