

LPFE-ALTH 125K-AS-FA-CO

Schwerlast-Lenkrolle mit Polyurethan-Drehfedern, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper, mit stark balliger Lauffläche, mit Fadenschutz z aus Stahl, antistatisch

EAN 4047526392406

ID 937375

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LPFE

- solide Stahlschweißkonstruktion, massives Schmiedeteil, galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
- hervorragende Feder-Dämpfungseigenschaften durch patentierte Scheibenfederkonstruktion
- ein bzw. ab Rad-Ø 125x50 mm zwei abgedichtete lebensdauergeschmierte Rillenkugellager im Drehkranz

Rad: Serie ALTH

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) $\leq 10^7 \Omega$

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	⌀	125 mm
Radbreite	⏏	40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	350 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	875 kg
Lagerart	⦿	Kugellager
Federendkraft	⚖	290 kg
Vorspannkraft	⚖	40 kg
Federweg	↕	18 mm
Gesamthöhe (H)	⏏	192 mm
Plattengröße	⏏	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	⏏	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	⌀	9 mm
Ausladung (F)	⏏	45 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht	⚖	3,9 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✓
Elektrisch ableitend	⚡	✗



Belagshärte

■■■■■ 92 Shore A

Rollwiderstand


■■■■■ sehr gut

Verschleißresistenz

■■■■■ hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■■■■■ gut



Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	§	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×
Waschmaschinentauglich		×

