



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial VDM
Anwendung	Elektronische Anwendung
Produkt- oder Komponententyp	Kompaktgehäuse
Gehäusertyp	2-Gehäuse
Rack-Typ	Fixiert
Gehäuse-Nennhöhe	800 mm
Gehäuse-Nennbreite	600 mm
Gehäuse-Nenntiefe	480 mm
Installationszubehörtyp	Wandmontage
Produktbestimmung	Elektronik und Netzwerke
Geräteaufbau	1 hinterer Teil: innerhalb des Gehäuses 2 Kabeleinführungsplatte: Rückseite oben und unten 1 19-Zoll-Rack: 65 mm hinter der Frontplatte 1 Gehäuse 1 Tür mit Schloss

Zusatzmerkmale

Türtyp	Glasiert
Anzahl der Türen	Vorderseite: 1 Tür(en)
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Schlosstyp	3-Punkt-Verschluss, 3-mm-Doppelschiene
Typ der Durchführungsplatte	Standard
Anzahl der 19-Zoll-Einheiten	17
Zugänglichkeit für den Betrieb	Frontgehäuse und Frontrückseite
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Gehäuse durch Befestigungselement Rack
Material	Gehäuse: Stahl 19-Zoll-Rack: galvanisierter Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Gehäuse: Epoxid-Polyester-Pulver
Farbe	Gehäuse: grau (RAL 7035)
Normen	IEC 62208
Produktgewicht	41,8 kg
Breite	600 mm
Höhe	800 mm
Tiefe	480 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	82,5 cm
VPE 1 Breite	61,0 cm
VPE 1 Länge	51,0 cm
VPE 1 Gewicht	41,8 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------