

LWGXE-TPA 126XKF-ELS-ZAX55

Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, rostfrei, Farbe silbergrau, mit Zapfen, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, elektrisch leitfähig, spurlos

EAN 4047526059118

ID 751819

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LWGX

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- umspritztes, beidseitig abgedichtetes, rostfreies Rillenkugellager im Drehkranz
- mit rostfreiem Stahl-Einsteckzapfen, verschraubt und gesichert
- Farbe silbergrau RAL 7001
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- modernes, formschönes Design

Rad: Serie TPA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau RAL 7001

Sonstige Eigenschaften:

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	125 mm
Radbreite	⊥	32 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⊞	80 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	200 kg
Lagerart	☉	Kugellager (C)
Gesamthöhe (H)	⌀	160 mm
Zapfen-Ø	⊥	22 mm
Zapfenlänge	⊥	45 mm
Ø Querbohrung	⊥	M8
Position Querbohrung	⊥	20 mm
Ausladung (F)	⌀	40 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		85 Shore A
Stückgewicht	⊞	0,7 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✗
Antistatisch	⊞	✗
Elektrisch ableitend	⊞	✓
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig	⊞	✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ □ □ 85 Shore A

Rollwiderstand


■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ □ □ □ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ □ □ gut



Laufbelag hydrolysebeständig	×
Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×

