



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XB5
Produkt- oder Komponententyp	Montagekit
Zubehör / Teilekategorie	Montage- und Befestigungszubehör
Produktkompatibilität	ZB5RZA0 ZB5AK ZB5AD.9 ZB5AA.6 ZB5AW ZB5RTA ZB5AJ ZB5AH..3 ZB5AD ZB5AD.8
Zubehör / Einzelteile	Wahlschalter mit hoher Schutzkragen Leuchtdrucktaster mit hoher Schutzkragen

Zusatzmerkmale

Farbe	Schwarz
Schutzart (IP)	IP66 (Vorderseite) entspricht IEC 60529 IP69 (Vorderseite) entspricht IEC 60529 IP69K (Vorderseite) entspricht DIN 40050-9
Schutzart (IK)	IK03 entspricht IEC 50102
Montagedurchmesser	30,5 mm
Menge pro Satz	Satz à 1

Verpackungseinheiten


VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,500 cm
VPE 1 Breite	4,300 cm
VPE 1 Länge	5,200 cm
VPE 1 Gewicht	17,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	80
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,750 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung	
Garantie	18 Monate

Abmessungen mit Schnellmontagekit



e: Klemmstärke: 1 bis 3,5 mm / 0.04 to 0.14 in.

(1) Zusätzlich Reihe mit Kontakten oder Doppelkontakt.

Schalttafelausschnitt und Montage

