

PP 100/8KA

Rad aus Polypropylen

EAN 4047526423933
ID 953139
Zolltarifnummer 87169090



Rad:

- hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Härte 60 Shore D
- geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	100 mm
Radbreite	⌞	37 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	160 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	400 kg
Lagerart	☉	Kugellager (C)
Achsloch-Ø (d)		8 mm
Nabenlänge (T1)	⌞	46 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		60 Shore D
Stückgewicht	⚖	0,2 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗

Belagshärte

 60 Shore D

Rollwiderstand

 sehr gut

Verschleißresistenz

 befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 befriedigend

