


Produktdatenblatt

Eigenschaften

ISM10953

Erdungskit 0,2m Leitung mit ErdungSchraubklemmen



Hauptmerkmale

Installationssystem für die Verkabelung	Brüstungskanal Bodensäule Consolidation Point Deckensäule
Produkt- oder Komponententyp	Erdungsvorrichtung

Zusatzmerkmale

Art der Deckensäule	Zweiseitig Einseitig
Art der Bodensäule	Zweiseitig Einseitig
Art des Tischverteilers	Anschlusskastenset
Gerätedarstellung	Leer
Farbton	Grün Gelb
Menge pro Satz	Satz à 10
Material der Kabelkanäle	Aluminium
Dimension des Lichtwellenleiters	155 x 55 mm 75 x 55 mm 120 x 55 mm 95 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 140 x 55 mm 80 x 55 mm
Produktkompatibilität	Altira Verdrahtungsgerät Unica Verdrahtungsgerät
Oberflächengüte der Deckensäule bzw. der Bodensäule	Pulverbeschichtet Eloxiert
Art der Befestigung der Deckensäule	Freistehend Spannmontage
Material	Aluminium
Länge	200 mm
Marktsegment	Gebäude Kleingewerbe

Montage

Normen	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-104
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Schutzart (IP)	IP30

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar, dass eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikobeschätzung sowie eine entsprechende Konzeption und/oder Konstruktion der hier enthaltenen Informationen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,300 cm
VPE 1 Breite	8,000 cm
VPE 1 Länge	21,500 cm
VPE 1 Gewicht	8,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	1,500 cm
VPE 2 Breite	4,000 cm
VPE 2 Länge	22,500 cm
VPE 2 Gewicht	88,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	500
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	4,587 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------