

Drucktaster, 15.2 mm, Flachstecker, tastend, 1 S, Blende grün



Haupt- / Anwendungsgebiete

- Maschinen- und Anlagenbau
- Modellbau
- Hausinstallation

Spezielle Features

Drucktaster opak, nicht beleuchtbar
Einbaudurchmesser 15,2 mm
max. 250 V / 700 mA
Schraub- oder Flachstecker-Anschluss
Befestigungstechnik mit Gewinding
Schutzart IP 40 frontseitig (IP 65 mit Schutzkappe)



Beschreibung

Drucktaster mit Einbaudurchmesser 15,2 mm

Drucktaster mit Einbaudurchmesser 15,2 mm, Löt-/Steckanschluss für 6,3 x 0,8 mm oder 2 x 2,8 x 0,8 mm

Technische Daten

➤ Allgemein

Farbe der Blende	grün
Eigenschaft der Blende / des Pilzes	opak
Form des Bundes	rund
Arbeitstemperatur, min.	-25 °C
Arbeitstemperatur, max.	85 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	90 °C
beleuchtbar	nein
Verpackung	Karton
Verpackungseinheit	100 Stück
Nettogewicht	5 g
Lebensdauer	25.000 Zyklen
B10	32.500 Zyklen
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP40 IP65 mit Dichtungskappe
MOQ Auftrag	100 Stück
RoHS konform	ja
REACH konform	ja

Direkte Links

- RAFI eCatalog

➤ Einbaumaße

Außenmaß Länge	19 mm
Außenmaß Breite	19 mm
Außenmaß Höhe	29,7 mm
Einbauöffnung	15,2 mm

Einbautiefe	21,5 mm
-------------	---------

Einbauhöhe	8,2 mm
------------	--------

> Mechanische Kennwerte

Betätigungsfunktion	tastend
---------------------	---------

Betätigungskraft, max.	7,5 N
------------------------	-------

Betätigungsweg, max.	3 mm
----------------------	------

Kontaktfunktion	1 S
-----------------	-----

Kontaktsystem	Brückenkontakt
---------------	----------------

Kontaktwerkstoff	Silber
------------------	--------

Befestigung	Gewindering
-------------	-------------

Lötbarkeit	Nein
------------	------

Anschluss rückseitig	Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 / 2 x 2,8 x 0,8
----------------------	---

> Elektrische Kennwerte

Schaltspannung, max.	250 V
----------------------	-------

Schaltstrom, max.	0,7 A
-------------------	-------