

For Motor Starting Use Schneider Electric Overload Relay Series LR.

**⚠ ⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / 危險 / ОПАСНОСТЬ**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**

Disconnect all power before servicing equipment.  
**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

**RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ECLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE**

Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.  
**Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.**

**PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO**

Desconecte todas las alimentaciones antes de manipular el producto.  
**El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.**

**GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN**

Vor dem Arbeiten am Gerät alle Spannungsversorgungen abschalten.  
**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.**

**RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO**

Scollegare l'apparecchio da tutti i circuiti di alimentazione prima di qualsiasi intervento.  
**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

**RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOSIÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO**

Desconecte todas as alimentações antes de manipular o produto.  
**A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.**

电击、爆炸或电弧闪光危险  
在此电力设备上  
进行工作时，  
请先切断所有电源  
不遵循上述说明将导致  
人员伤亡。

**Опасность поражением электрическим током, опасность взрыва или вспышки дуги.**

Перед обслуживанием или ремонтом убедитесь, что питание отключено.  
**Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.**

**⚠ WARNING**

**RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK (FOR CONTACTOR WITH UL HI-FAULT SHORT CIRCUIT CURRENT RATINGS ONLY)**

The opening of the branch-circuit protective device may be an indication that a fault current has been interrupted. To reduce the risk of fire or electric shock, current-carrying parts and the other components of the controller should be examined and replaced if damaged.

**Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.**

3P AC TeSys K contactors are grade 2 according to GB 21518.



Maximum power consumption lower than 5.0 VA.

根据GB 21518标准, 三相 TeSys K系列交流接触器能效等级为2级, 产品最大吸持功率低于5.0 VA

| Philips N 2          |                  |                               |                 |                           |                 |                         |    | Ø 6      |         |         |
|----------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|----|----------|---------|---------|
| mm                   | mm <sup>2</sup>  | mm <sup>2</sup>               | mm <sup>2</sup> | mm <sup>2</sup>           | mm <sup>2</sup> | mm <sup>2</sup>         | mm | C<br>N.m | L<br>mm | Ø<br>mm |
| 1 X 6,35<br>2 x 2,28 | 0.34<br>⋮<br>2.5 | 0.34...2.5<br>+<br>0.34...1.5 | 0.75<br>⋮<br>4  | 0.75...4<br>+<br>0.75...4 | 1.5<br>⋮<br>4   | 1.5...4<br>+<br>1.5...4 | 7  | 0,8      | 7       | 3       |

Torque / Крутящий момент : 7lb-in

AWG: 1 x 18min  
2 x 14 or 1 x 12 max



LA4 KA●

LA4 KC●

LA4 KE●

- Surge suppressor
- Limiteur de surtension
- Überspannungsbegrenzer
- Limitatore di sovratensione
- Limitador de sobretención
- Limitador de sobretensão
- Ограничитель перенапряжения
- 浪涌抑制器

