

KERN 347-115-100

KERN

Trägerstange, OIML-Klasse M1, 1 kg, Edelstahl feingedreht



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	Trägerstange
Produktfamilie	347

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	119,0476
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	100
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	2,4093
Gewicht OIML-Klasse	M1
Prüfgewicht - Nennwert	1 kg
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	50 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	8000
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600

Bauform

Bauform Gewicht	Trägerstange (Typ A)
Abmessungen (Ø×H)	60×991 mm
Material	Edelstahl feingedreht
Maximales Gesamtgewicht	40 kg
Größtes Einzelgewicht	10 kg
Art der Justierung	Justierkammer - verschraubt

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-641
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	60×60×991 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Bruttogewicht ca.	1,00 kg
Versandgewicht	1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-515-400
---------------------------------	-------------

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761256378
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

