

Akku-Freischneider

UR012GZ06

XGT • 2x40V max. • 255-480 mm •
0-6.800 min⁻¹

**Leistungsstark wie ein Benzin-Freischneider mit 40 cm³ –
nur eben ohne Abgase**

Akku-Freischneider 2 x 40 V max. mit leistungsstarkem 2.000-Watt-Motor und 3-stufiger Drehzahleinstellung. Mit WetGuard (WG) für den professionellen, täglichen Einsatz – auch bei schlechtem Wetter sowie ADT (automatische Drehzahlregulierung) und AFT (Stopp des Motors beim Blockieren). Mit asymmetrischem Zweihandgriff. Inklusive Fadenkopf, Metall- und Kunststoffmesser.



XGT 80V_{max} **WG** **BL MOTOR** **ADT** **AFT**

Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	2 x 40 V
Akkutyp	Li-ion
Max. Ausgangsleistung	2000 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3500 / 5000 / 6800 min ⁻¹
Schnittkreis	255 - 480 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Schalleistungspegel (L _{WA})	96,2 - 97,7 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{PA})	79,9 - 84,3 dB(A)
Vibration vorderer Griff	≤ 2,5 m/s ²
Vibration hinterer Griff	≤ 2,5 m/s ²
Produktgewicht	6,3 kg
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	8,0 - 10,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1790 x 680 x 590 mm

EAN 0088381772600

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- 3 Drehzahleinstellungen
- Mit Sanftanlauf
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

195624-6

2-Zahn-Schlagmesser 305 mm



199868-0

Messerkopf Kunststoff



782238-6

Steckschlüssel



783202-0

Sechskantstiftschlüssel 4 mm



783217-7

6-kant-Stiftschlüssel



831304-7

Zubehörtasche



Optionales Zubehör

122A37-4

Hosenträgergurt

