

# KERN HCD-A01

Akkubetrieb intern für Lastaufnehmer

# KERN



## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

|                  |       |
|------------------|-------|
| Marke            | KERN  |
| Produktkategorie | Waage |
| Produktgruppe    | Akku  |

## Messsystem

|            |   |
|------------|---|
| Linearität | ± |
|------------|---|

## Energieversorgung

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| mitgelieferte Stromversorgung | Netzteil                           |
| Batterie-/Akkuart             | NiMH                               |
| Batterieanschluss             | Steckklemmen                       |
| Batterie/Akku angeschlossen   | nicht angeschlossen,<br>beiliegend |

## Umgebungsbedingungen

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Lagertemperatur [Min] | -20 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 60 °C  |

## Zulassung

|            |   |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

## Verpackung & Versand

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Lieferzeit                        | 1 d         |
| Abmessungen Verpackung<br>(B×T×H) | 70×92×70 mm |
| Versandart                        | Paketdienst |
| Nettogewicht ca.                  | 0,10 kg     |
| Bruttogewicht ca.                 | 0,20 kg     |
| Versandgewicht                    | 0,17346 kg  |

## Produktinformationen

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| GTIN/EAN-Nummer | 4045761218222 |
|-----------------|---------------|