

Aggregat

SHM K50 2 Zylinder zweistufig mit Nachkühler

AEROTEC

Das keilriemenbetriebene Industrieaggregat verfügt über eine justierte Kurbelwelle für einen perfekten vibrationsfreien Lauf.

Artikelnummer ▼

25501220

Marke ▼

AEROTEC

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis ▼

Drucklufttechnik » Druckluftanlagen-Bauteile
» Verdichteraggregate » AEROTEC
Ölgeschmierte keilriemengetriebene
Verdichter-Aggregate » Zweistufige
Aggregate

Bestellung ▼

Ab 1 Stück



Lieferumfang ▼

- Präzise gehonte Laufzylinder und Spezialkolbenringe für verminderten Ölverbrauch
- Innen beschichtetes Kurbelwellengehäuse, um Ölverluste zu vermeiden
- Maße (mm / siehe Zeichnung: A 210, B 160, C 290, D 420, E 460, F 660, H 560

Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	500 mm	Bruttogewicht	75,075 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✗
Breite	320 mm	Nettogewicht	71,5 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	610 mm					SVHC	Nein


Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 Italien	4260135777178	84148022	Stück

Beschreibung ▼

- Keilriemenbetriebenes Industrieaggregat
- Mit Edelstahlventilplatten
- Genau justierte Kurbelwelle für einen perfekt vibrationsfreien Lauf
- Lieferung erfolgt inkl. Riemenrad und Luftfilter
- Qualitativ hochwertige Industrielager
- Präzise gehonte Laufzylinder und Spezialkolbenringe für verminderten Ölverbrauch
- Innen beschichtetes Kurbelwellengehäuse, um Ölverluste zu vermeiden
- Maße (mm / siehe Zeichnung): A 210, B 160, C 290, D 420, E 460, F 660, H 560

Medieninformationen ▼



Technische Daten ▼

Allgemeine Informationen			
Höchstdruck	15 bar	Anzahl der Zylinder	2
Anzahl der Verdichtungsstufen	2	Ansaugleistung ca.	1200 l/min
Füllleistung ca.	950 l/min	Erläuterung Füllleistung	Die angegebene Liefermenge ist bei 1000 U/min gemessen.
Drehzahl	1400 min ⁻¹	Ölfrei / Ölgeschmiert	Ölgeschmiert
Mobil / Stationär	Mobil		
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	450 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	300 mm
Höhe (Produkt) ca.	600 mm	Gewicht (Netto) ca.	71,5 kg
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	400 V	Netzfrequenz	50 Hz
Abgabeleistung	7,5 – 11 kW		

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.

