

Crimplösungen für MC4 EVO 2 - Solarverbinder



Sondermodell Crimp-Systemzange PEW 12 für MC4 EVO 2- Solarverbinder

- Sonderausführung zum Vercrimpen von Solarverbindern für MC4 EVO 2*
- Ein- und Zweihandbedienung möglich
- parallele Crimpbackenzustellung
- geeignet für Stift- und Buchsenkontakte
- Kapazität: 4,0 / 6,0 / 10,0 mm²
- Komplettzange mit Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme



Art. Nr. 625 51332 3 1



Pneumatische Crimpmaschinen CM 25

- Crimpmaschine für die meisten Crimpeinsätze und Positionierhilfen der Crimp-Systemzange PEW 12
- kompaktes, wartungsfreies Tischgerät in verschiedenen Ausführungen
- Presskraft 25 kN
- Betriebsdruck 6 bar
- Luftbedarf 0,75 l / Arbeitshub
- Hand- oder Fußauslösung
- Füße höhenverstellbar
- durch schnelles und einfaches Umrüsten geeignet für Klein- und Mittelserien



Art. Nr. 636 025-1

Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme für Crimpmaschinen CM 25-1/CM 25-5

Art. Nr.	EAN 4049002	Kontaktther- steller	Kapazität	Profil	Verbinder	Abbildung	Anwendungsbereich	
							636 025-1	636 025-5
625 51332 3 01*	148286	Stäubli, für MC4 EVO 2	4.0 mm ² 10.0 mm ² 6.0 mm ²				...	.

* Die Crimplösung für MC4 EVO 2 kann nicht mit der Standard-Crimpsystemzange PEW12 angewendet werden.
 ** Der Einsatz der CM 25-1 bei Kapazität 10 mm² ist von der Isolationsstärke des Kabels abhängig.

Rennsteig Werkzeuge GmbH

An der Koppel 1
98587 Steinbach-Hallenberg
Germany

+49 (0) 36847 / 4 41-0
info@rennsteig.com
www.rennsteig.com

