

Nummerntastatur-Modul für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20030



-
- Nummerntastatur-Modul für Türsprechsystem ModuVis
 - 6-stelliger PIN-Code für Zutrittskontrolle
 - Nummerntasten mit Hintergrundbeleuchtung
 - Passend für Auf- oder Unterputzrahmen
 - Schlüsselloser Zutritt
 - 3 generelle PIN-Codes einstellbar (als Generalcode, z. B. für Hausmeisterdienst)
 - 1 separater PIN-Code pro Wohneinheit (bis zu 49 PIN-Codes im System)
-

TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes Gebäude anpassbar – wie z. B. mit Einrichtung eines schlüssellosen Zutritts.

Zutritt ohne Schlüssel – mit ModuVis

Das Nummerntasten-Modul erweitert das ModuVis-System (Videomodul und ggf. weitere Module) um ein Tastenfeld zur Eingabe eines 6-stelligen PIN-Codes. Für den schlüssellosen Zugang der Bewohner (individueller Code) oder berechtigter Personen (z. B. Hausmeister mit Generalcode) ins Gebäude. Voraussetzung dafür ist ein elektronischer Türöffner, angeschlossen am Videomodul.

Leichte Installation

Das Nummerntasten-Modul wird einfach mit dem Video-Modul verbunden. Dieses stellt die Verbindung, z. B. zum Türsummer, her. Die Montage erfolgt je nach verwendetem Einbaurahmen auf oder unter Putz.

Total modular, umfangreich erweiterbar

Nummerntastatur-Modul für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20030

Ein klarer Vorteil: Je nach Anzahl an Wohnungen und Bedarf vor Ort werden dem System einfach Module hinzugefügt. So sind neben einer Nummerntastatur auch mehrere Klingeltasten-Module möglich – für bis zu 49 Wohnparteien. Je Partei wird ein ModuVis Touch Monitor zur Bedienung eingebunden.

Nummerntastatur-Modul für Türsprechanlage

Art.-Nr. TVHS20030

Abmessungen	98 × 99.8 × 33.7 mm
Breite	98 mm
Höhe	99,8 mm
Lieferumfang 01 Beschreibung	Nummerntastatur-Modul für Türsprechanlage
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Kurzanleitung
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Sicherheitshinweise
Lieferumfang 03 Menge	1
Länge	33,7 mm
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	0,95 %
Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Neu	Nein
Produktgruppe	Video
Schutzart IP	65